



液压过滤器

高压系列



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

15P/30P系列 高压过滤器

15P/30P系列过滤器应用范围

- * 刷木厂
- * 航空地面支持设备
- * 沥青铺路机
- * 液压马达
- * 动力控制回路
- * 垃圾车
- * 水泥车
- * 伺服控制系统的保护
- * 伐木设备



规格:

15P

使用压力:

最大使用压力

(MAOP): 3000PSI (206.9bar)

额定疲劳压力: 2000PSI (138bar)

设计安全系数: 3:1

使用温度:

丁晴橡胶: -40°F (-40°C) to 225°F (107°C)

氟橡胶: -15°F (-26°C) to 275°F (135°C)

滤芯破裂压力值:

标准- 350PSI (24.1bar)

"H" 选项- 2000PSI (138bar)

"X" 选项- 3000PSI (206.9bar)

材料:

筒体: 铝合金

滤座: 铝合金

旁通阀: 尼龙

重量 (大约):

15P-1: 3.5lb (1.6kg)

15P-2: 4.6lb (2.1kg)

30P

使用压力:

最大使用压力

(MAOP): 3000PSI (206.9bar)

额定疲劳压力: 2000PSI (138bar)

设计安全系数: 3:1

使用温度:

丁晴橡胶: -40°F (-40°C) to 225°F (107°C)

氟橡胶: -15°F (-26°C) to 275°F (135°C)

滤芯破裂压力值:

标准- 350PSI (24.1bar)

"H" 选项- 2000PSI (138bar)

"X" 选项- 3000PSI (206.9bar)

材料:

筒体: 铝合金

滤座: 铝合金

旁通阀: 铝合金

重量 (大约):

30P-1: 6.4lb (2.9kg)

30P-2: 8.7lb (3.9kg)

*更多详细信息请联系我们。



派克汉尼汾液压系统(上海)有限公司
上海金桥出口加工区南区王桥路786号2号厂房
电话: (8621) 5838 3030
传真: (8621) 5838 2428
E-mail: chinafilter@Parker.com

ENGINEERING YOUR SUCCESS.