

EO-2

Den originale –
dokumenteret millioner af gange verden
over



EO-2 – lige så unik i dag som for 25 år siden.

I 1991 lancerede Parker Tube Fittings Division Europe fittingserien EO-2. Den typiske egenskab ved EO-2 fittings er den store elastomerpakning på rørsiden. Den sikrer en konstant funktion og forhindrer lækager i hele fittingsystemet. Selv under ekstrem vedvarende drift med store vibrationer igennem mange år er efterspænding af EO-2 fittings ikke nødvendigt.

Driftssikkerheden gennem de sidste 25 år har skabt øget tillid til EO-2 serien, og EO-2 komponenter er derfor blevet monteret millioner af gange.

Det metriske design ved EO-2 fittings opfylder de etablerede standarder for skæreringsfittings på 24°, f.eks. ISO 8434, DIN 2353 og DIN 3861. Det betyder, at EO-2 komponenter kan anvendes på mange markeder i praktisk talt hele verden og fås hos mange forhandlere i Parkers globale distributionsnetværk.

Din Parker distributør:



EO-2 fordele

- Pakning og låsering er integreret i EO-2 funktionsmøtrikken. Den bedste beskyttelse mod tab og samlingsfejl.
- Elastomerpakningen som primær tætningsindsats forhindrer utætheder.
- Intet behov for efterspænding selv efter mange års kontinuerlig drift.
- EO-2 opfylder standarderne for skæreringsfittings på 24° og fås verden over.
- Lave monteringsomkostninger og hurtig monteringsstid.
- EO-2 fittings kan skilles ad og samles igen mange gange efter behov.
- Defekte pakninger kan nemt og hurtigt skiftes.
- EO-2 funktionsmøtrikker kan bruges sammen med det brede EO-fittingprogram af alle typer, serier og størrelser.