



ParkerStore Container

Transportable Schlauchwerkstatt
und Teilelager vor Ort

aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

ParkerStore Container

Transportable Schlauchwerkstatt und Teilelager vor Ort

Der ParkerStore Container ist eine transportable Werkstatt, die Wartung und Produktunterstützung bei großen Bauprojekten vor Ort wie z. B. beim Straßen- und Tunnelbau, bei Eisenbahn und U-Bahn-Systemen und Flughäfen ermöglicht. Mit einer kompletten Schlauchwerkstatt ausgerüstet und mit einem, auf den Einsatzfall ausgerichteten, Warenlager sind die Container so konstruiert, dass sie den rauen Einsatzbedingungen der Baustellen problemlos standhalten. Parker hilft Ihnen, mit der mobilen Schlauchwerkstatt und Originalersatzteilen, Stillstandzeiten zu reduzieren.

Maschinen zur Wartung und Reparatur von Hydraulik- und Pneumatiksystemen

Schlauchschnidemaschine TH3-3

- Zum Schneiden von Hydraulikschlauch mit
 - 1 und 2 Stahldrahtgeflechteinlagen oder Textilgeflechteinlagen bis size -32
 - 4 spiralisierten Stahldrahteinlagen bis size -32
 - 6 spiralisierten Stahldrahteinlagen bis size -20
- Der beidseitige Messerschutz garantiert eine sichere Bedienung
- Die Maschine ist ausgerüstet mit einem auslaufgebremsten Motor



Schlauchpresse TH 8E-530

- Leistungsstarke einstellbare Schlauchpresse
- Hochleistungsschlauchpresse für alle Parker *No-Skive* Schläuche bis size -32
- Für Backensätze Serie 239L und 266 (Backensatzadapter PB266.239L erforderlich)
- Einfach auf der Werkbank oder im Servicefahrzeug zu installieren
- Nicht geeignet für ParLock Armaturen der Serien V4 und V6 in size -20, -24 und -32
- Präzise arbeitsweise mit genauester Pressmaßeinstellung



Hydraulik-Leitungen können sofort vor Ort repariert werden
 – Stillstandszeiten werden auf ein Minimum reduziert.

Sie sparen Zeit und Kosten.



Handprägegerät TH4-4 U

- Markieren von einteiligen -und zweiteiligen Schlaucharmaturen
- Kennzeichnen von Hydraulikschlaucharmaturen bis DN 50 (2")
- Einfaches Kennzeichnen mit Prägebuchstaben
- Mit zweizeiligen Typenhalter ist es möglich die erforderliche Kennzeichnung auf der Hülse einzuprägen

Reinigungsgerät TH6-6

- Reinigungsgerät für Schlauch und Schlauchleitungen bis max. size -20 (DN 32)
- Mit diesem Reinigungssystem ist es möglich eine Reinheitsklasse gem. ISO 4406 von 17/14 zu erreichen.
- Druckluftanschluss: min. 0,7 MPa



Schlauchhaspel TH7-12

- 7 Etagen für Schlauchrollen in size -4 bis size -20 (DN 06 bis DN 32)
- Jede Etage (außer der untersten) kann horizontal herausgedreht werden, das erleichtert das Einlegen der Schlauchrollen



Werkstatt-Container

Technische Daten

Abmessungen (aussen) LxBxH:	6058 x 2990 x 2800 mm
Abmessungen (innen)	5860 x 2800 x 2500 mm
Gewicht:	3000 kg ohne Maschinen, Schlauch und Armaturen
Elektro-Anschluss:	3 x 400 Volt / 50 Hz – 5 x 230 Volt
Ausstattung:	Elektroheizung, Beleuchtung, Lüftung, Wärmedämmung, PC-Anschluss



Parker weltweit

Europa, Naher Osten, Afrika

**AE – Vereinigte Arabische
Emirate, Dubai**
Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT – Österreich, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Osteuropa, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AZ – Aserbaidshan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgien, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BY – Weißrussland, Minsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

CH – Schweiz, Etoy,
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

**CZ – Tschechische Republik,
Klečany**
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Deutschland, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Dänemark, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Spanien, Madrid
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

FI – Finnland, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

**FR – Frankreich, Contamine s/
Arve**
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Griechenland, Athen
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU – Ungarn, Budapest
Tel: +36 1 220 4155
parker.hungary@parker.com

IE – Irland, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IT – Italien, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ – Kasachstan, Almaty
Tel: +7 7272 505 800
parker.easteurope@parker.com

NL – Niederlande, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norwegen, Asker
Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL – Polen, Warschau
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Rumänien, Bukarest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russland, Moskau
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Schweden, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK – Slowakei, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slowenien, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR – Türkei, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiew
Tel: +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

UK – Großbritannien, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

**ZA – Republik Südafrika,
Kempton Park**
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Nordamerika

CA – Kanada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

Asien-Pazifik

AU – Australien, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Schanghai
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

IN – Indien, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Japan, Tokyo
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Korea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Neuseeland, Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapur
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailand, Bangkok
Tel: +662 186 7000-99

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

Südamerika

AR – Argentinien, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129

**BR – Brasilien, Sao Jose dos
Campos**
Tel: +55 800 727 5374

CL – Chile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Apodaca
Tel: +52 81 8156 6000

Europäisches Produktinformationszentrum
Kostenlose Rufnummer: 00 800 27 27 5374
(von AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE,
SK, UK, ZA)

