



Directional Control Valve

Series D1D12

Size $\frac{3}{4}$ " , hydraulically operated

Wegeventil






Baureihe D1D12



NW $\frac{3}{4}$ " , hydraulisch betätigt

Distributeur

Série D1D12

Passage $\frac{3}{4}$ " , commande hydraulique





This information includes all parts for spring centred, pressure centred, spring offset and no-springs D1D12 valves.

Diese Information enthält alle Ersatzteile für Ventile der Baureihe D1D12 mit Federzentrierung, Druckzentrierung, Federendlage und ohne Federn.

Ce bulletin contient toutes les pièces détachées pour les distributeurs série D1D12 avec centrage par ressorts, centrage par pression, rappel par ressort et sans ressorts.

Item Pos. Réf.	Description	Benennung	Description	Part Teil Code	No. Nr. No.	Qty. Stück Qté.
1	End cap	Enddeckel	Chapeau	036-21366		2
	pressure centred valves	druckzentrierte Ventile	Distr. avec centrage par pression	036-21366		1
2	O-Ring	Runddichtring	O-Ring	691-00010		2
3	O-Ring	Runddichtring	O-Ring	691-00110		1
	pressure centred	druckzentriert	centrage par pression	691-00110		2
3a	O-Ring	Runddichtring	O-Ring	691-00115		2
4	Screw-Soc. Hd.	Schraube	Vis	358-12120		4
5	Top cover	Abschlußkappe	Couvercle	036-17200		1
6	Spool-type 01 *	Kolbentyp 01 *	Tiroir type 01 *	036-17195		1
	03 *	03 *	03 *	036-17196		1
	04	04	04	036-35337		1
	0G	0G	0G	036-32349		1
	05	05	05	036-18971		1
	06	06	06	036-32043		1
	0F	0F	0F	036-44193		1
	07	07	07	036-17197		1
	0H	0H	0H	036-32343		1
	08	08	08	036-17198		1
	09	09	09	036-32014		1
	00	00	00	036-32035		1
7	Washer	Scheibe	Rondelle			
	spring centred only	nur federzentriert	centrage par ressorts seul.	036-17192		2
	pressure centred only	nur druckzentriert	centrage par pression seul.	036-17192		1
8	Rollpin	Spannhülse	Pied de centrage	325-16100		2
9	Valve body	Gehäuse	Corps	036-24228		1
	pressure centred only (V 109)	nur druckzentriert (V 109)	centrage par pression seul. (V 109)	036-32382		1
10	O-Ring	Runddichtring	O-Ring	691-00222		2
	pressure centred	druckzentriert	centrage par pression	691-00222		1
11	Spool spring	Druckfeder	Ressort			
	spring centred	federzentriert	centrage par ressorts	036-42084		2
	pressure centred	druckzentriert	centrage par pression	036-17191		1
	spring offset	Federendlage	rappel par ressort	036-17191		1
12	Screw-Soc. Hd.	Schraube	Vis	358-18220		8
	pressure centred	druckzentriert	centrage par pression	358-18220		4
13	Plug	Stopfen	Bouchon	431-90104		1
14	O-Ring	Runddichtring	O-Ring	691-00113		2
15	O-Ring	Runddichtring	O-Ring	691-00215		3
16	Plug	Stopfen	Bouchon	431-90404		2
17	O-Ring	Runddichtring	O-Ring	691-00219		1
18	Retainer plate	Zwischenplatte	Plaque intermédiaire	036-17355		1
19	Check valve (used in "T"-Port of valves with open centre)	Rückschlagventil (für Vent.m. offener Mittelstellung, im Anschluß „T“ eingebaut)	Clapet anti-retour (employé dans l'orifice „T“ pour distributeur ouvert en position milieu)	016-01366		1
	Pressure centred valves only:	Nur druckzentrierte Ventile:	Distributeurs avec centrage par pression seul.:			
20	Adaptor housing	Zwischengehäuse	Adaption du corps	036-23021		1
21	Piston	Betätigungskolben	Piston	036-23015		1
22	End cap	Enddeckel	Chapeau	036-23017		1
23	Retainer ring	Zwischenring	Rondelle	036-23016		1
24	O-Ring	Runddichtring	O-Ring	671-00130		2
25	Screw-Soc. Hd.	Schraube	Vis	358-18320		4
26	Piston spring	Druckfeder	Ressort	036-23019		1
27	Piston sleeve	Zwischenkolben	Fourrure du piston	036-21989		1
	<p>* Spring offset valves & valves without springs only with spool types 01 & 03 Ventile ohne Feder mit Federendlage nur mit Kolbentypen 01 & 03 Distributeurs avec rappel par ressort & sans ressorts tiroirs type 01 & 03</p>					