



Parker Legris:

Maßzuschnitte



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Maßzuschnitte

Parker Legris stellt diesen Service zur Verfügung, um Ihnen einen **einsatzbereiten maßgeschneiderten Schlauch** anzubieten. Dank der vollautomatischen und höchst präzisen Zuschnittstechnik wird **eine zuverlässige Verbindung** gewährleistet und Sie können **von einer Bereitstellung in der richtigen Menge** profitieren. Wenn Sie diesen Service nutzen, können Sie **Ihre Gesamtanschaffungskosten bestmöglich reduzieren**.

Kundennutzen

Einsatzbereite Produkte, Kostenoptimierung

Schnelle Herstellung und Bereitstellung
Bereitstellung in der richtigen Menge
Anerkannter und zugelassener kalibrierter Parker Legris-Schlauch
Gewährleistung einer zuverlässigen Verbindung

Zuverlässigkeit & maximale Anwendungseffizienz

Hervorragende Zuschnittgenauigkeit
Zuschnittmöglichkeit bei allen kalibrierten halbstarren Schläuchen
Große Auswahl an Materialien, Markierungen und Längen

Perfekte Anpassungsfähigkeit

Je nach Anfrage variierbare Verpackung
Kundenspezifische Markierung
Optimale Verwaltung der Lagerbestände in der Herstellungsphase



Wartung & Instandsetzung
Transport
Robotertechnik
Automatisierungstechnik & medizinische Technik
Instrumenten- & Labortechnik
Lebensmittelprozesse

Anwendungen

Technische Daten

Geeignete Medien	Je nach Schlauch/Rohr
Betriebsdruck	Vakuum mit 50 bar je nach Schlauch/Rohr
Temperaturbereich	Hängt vom verwendeten Schlauch/Rohr ab
Verwendete Werkstoffe	Alle Arten von Werkstoffen der halbstarren Parker Legris-Schläuche

Regelungen

Je nach Schlauch/Rohr, können wir alle im Industriebereich gültigen Vorschriften erfüllen.

Schlauchdurchmessertoleranzen: NFE 49-101 und NFE 49-100

Zuschnittgenauigkeit: ISO 1307

Leistungsmerkmale der Schläuche

Für den Gradient Druck/Temperatur verweisen wir auf jeden Schlauch/jedes Rohr unseres allgemeinen Katalogs. Der Zuschnitt ändert nichts an den Leistungsmerkmalen.

Merkmale der Zuschnitte

Mögliche Längen: 35 mm bis 14 m

Schlauchdurchmesser: von 3 mm bis 14 mm bei halbstarren Schläuchen

Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage.

Mindestbestelllänge: 300 m oder, unter 300 m, 2500 Stücke

Länge des Schlauchstücks (mm)	Längentoleranzen
< 300	+/- 2 mm
300 bis 600	+/- 4,5 mm
600 bis 900	+/- 6 mm
900 bis 1200	+/- 9 mm
1200 bis 1800	+/- 12 mm
> 1800	+/- 1 %

Verpackung der Kunststoffschläuche und Spiralen

Plastikbeutel, Zuschnittlänge < 700 mm

- Optimaler Schutz des Schlauchs vor dem Gebrauch
- Schlauch auf einen Blick ersichtlich
- Möglichkeit der Aufbewahrung im Regal



Umschnürung, Plastikbeutel, Zuschnittlänge < 700 mm

- Geeignet für größere Längen zur Erleichterung der Lagerung und Beförderung
- Verhindert die Verschlingung der Schläuche während des Transports
- Optimaler Schutz des Schlauchs vor dem Gebrauch



Kundenspezifisches Etikett

- Optimale Identifizierung
- Optimierte Rückverfolgbarkeit



Schlauchangebot

- Zuschnitt der Schläuche auf die gewünschte Länge auf Anfrage besonderer Referenzen
- Kundenspezifische Markierung entsprechend Ihrer Spezifikationen
- Markierung verfügbar in 2 Farben: weiß oder rot
- Verfügbare Schlauchsortimente:

Schlauchsortimente

PA
PU
FEP
PFA
PE Advanced (LIQUIfit®)

Farben (je nach Schlauch/Rohr)

- farblos
- schwarz
- grün
- rot
- blau
- gelb
- grau
- kristall
- weiß
- kristall/grün
- kristall/rot
- kristall/blau
- kristall/orange

Ausführung

Außen-Ø mm: von 3 bis 14 mm
Außen-Ø Zoll: 1/4", 1/2", 3/8"
Innen-Ø : von 1,8 bis 9,5 mm

Parker weltweit

Europa, Naher Osten, Afrika

AE – Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT – Österreich, Wiener Neustadt

Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Osteuropa, Wiener Neustadt

Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easturope@parker.com

AZ – Aserbaidzhan, Baku

Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaidjan@parker.com

BE/LU – Belgien, Nivelles

Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgarien, Sofia

Tel: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com

BY – Weißrussland, Minsk

Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

CH – Schweiz, Etoy

Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

CZ – Tschechische Republik, Klecany

Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Deutschland, Kaarst

Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Dänemark, Ballerup

Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Spanien, Madrid

Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

FI – Finnland, Vantaa

Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR – Frankreich, Contamine s/Arve

Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Griechenland, Athen

Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU – Ungarn, Budaörs

Tel: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com

IE – Irland, Dublin

Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IT – Italien, Corsico (MI)

Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ – Kasachstan, Almaty

Tel: +7 7273 561 000
parker.easturope@parker.com

NL – Niederlande, Oldenzaal

Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norwegen, Asker

Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL – Polen, Warschau

Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira

Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Rumänien, Bukarest

Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russland, Moskau

Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Schweden, Spånga

Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK – Slowakei, Banská Bystrica

Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slowenien, Novo Mesto

Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR – Türkei, Istanbul

Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiew

Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

UK – Großbritannien, Warwick

Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

ZA – Republik Südafrika,

Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Nordamerika

CA – Kanada, Milton, Ontario

Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland

Tel: +1 216 896 3000

Asien-Pazifik

AU – Australien, Castle Hill

Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Schanghai

Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong

Tel: +852 2428 8008

IN – Indien, Gurgaon

Tel: +91 124 459 0600
legris.india@parker.com

JP – Japan, Tokyo

Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Korea, Seoul

Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam

Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Neuseeland, Mt Wellington

Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapur

Tel: +65 6887 6300

TH – Thailand, Bangkok

Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei

Tel: +886 2 2298 8987

Südamerika

AR – Argentinien, Buenos Aires

Tel: +54 3327 44 4129

BR – Brasilien, Sao Jose dos Campos

Tel: +55 800 727 5374

CL – Chile, Santiago

Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Toluca

Tel: +52 72 2275 4200

Europäisches Produktinformationszentrum

Kostenlose Rufnummer: 00 800 27 27 5374

(von AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA)

