

## Tillbehör dc-drifter

## Filter för dc-drifter

Drivenhet	Område	Filter art.nr.	Filtertyp	Emission std	Max kabellängd
506/7/8	3, 6, 12A	CO389115	FP	B	50m
512C/514C	4, 8, 16A	CO389113	FP	B	50m
512C/514C	32A	CO389114	FP	B	50m
590+	15A	CO467844U015	MOD	A	50m
590+	35, 40A	CO467844U040	MOD	A	50m
590+	70A	CO467884U070	MOD	A	50m
590+	110A	CO467844U110	MOD	A	50m
590+	165A	CO467844U165	MOD	A	50m
590+	180A	CO467844U180	MOD	A	50m
590+	270A	CO467843U340 X 1	MOD	A	50m
590+	380, 500A	CO467843U340 X 2	MOD	A	50m
590+	725, 830A	CO467843U340 X 3	MOD	A	50m

Var vänlig kontakta SSD Drives AB för detaljer om EMC-filter >830A. 590+ filter måste användas i förening med lämplig 2% impedans ac linjedrossel.

## Ultrasnabba säkringar

Beskrivning säkring	Märkström för dc-driften	Storlek hållare	Artikelnr
25A	15A	000	170M1561
40A	35A/40A	000	170M1563
80A	70A	000	170M1566
160A	110A	1	170M3814
200A	165A/180A	1	170M3815
400A	270A	2	170M5808
550A	270A/380A	3	170M6809
700A	500A	3	170M6811
900A	725A	3	170M6813
1000A	830A	4	170M6814

## Ac linjedrosslar (3-fas)

Beskrivning	Artikelnr
32A, 50µH Linjedrossel (35A dc)	L2ET20
63A, 50µH Linjedrossel (70A dc)	L2ET21
100A, 50µH Linjedrossel (110A dc)	L2ET22
162A, 50µH Linjedrossel (180A dc)	L2ET23
225A, 50µH Linjedrossel (250A dc)	L2ET24
325A, 50µH Linjedrossel (360A dc)	L2ET25
495A, 25µH Linjedrossel (550A dc)	L2ET26
720A, 25µH Linjedrossel (800A dc)	L2ET27
1100A, 15µH Linjedrossel (1200A dc)	L2ET28

## Säkringshållare

Storlek	Beskrivning	Artikelnr
000	Knivsäker hållare 3-polig	07-33217
1	Knivsäker hållare 3-polig	07-33201
2	Knivsäker hållare 3-polig	07-33202
3	Knivsäker hållare 3-polig	07-33203
4	Knivsäker hållare 3-polig	OFAX4AS33

## 590+ DRV säkringar (inbyggt i strömriktaren)

590+ DRV storlek (A)	Ac-matningssäkring storlek (A)	Artikelnr (3 st /drift)	Dc-säkring storlek (A)	Artikelnr (1 st /drift, endast regenerativ)
15	40	CS470407U040	50	CS470445U050
35	40	CS470407U040	50	CS470445U050
40	50	CS470408U050	60	CS470469U060
70	80	CS470408U080	90	CS470469U090
110	125	CS470408U125	150	CS470469U150
165	200	CS470408U200	200	CS470469U200

## 590+ DRV och 590+ fältmatningssäkringar

590+DRV / 590+ storlek (A dc)	Fältområde (A dc)	Säkring storlek (A ac)	Artikelnr	Säkring storlek
15-35	4	10	CS470407U010	10 X 38
40-165	10	10	CS470407U010	10 x 38

01901-tillbehör dcD-SE-rev1

## SSD DRIVES AB

Halmstad Strängnäs  
035-177300 0152-24080

Göteborg  
031-235020

Malmö  
040-384550

Eksjö  
0381-10640

www.SSDdrives.com



formerly  
EUROTHERM DRIVES