

Set Accumulateur à Vessie

Une reference – Une livraison

Parker Olaer a développé un ensemble accumulateur simple à commander, simple à installer

Cet ensemble est basé sur la gamme standard d'accumulateur suivant PED2014/68/EU, EN 14359 Fluide Groupe 2

Plage de température -20°C à +80°C

Bloc de décompression et d'isolement intégrant une soupape certifiée CE



MARCHE CIBLE

- Industrie

APPLICATION

- Centrale hydraulique

BENEFICES

- **Sécurité**
 - Les colliers et chaises spécifiques permettent une fixation de l'accumulateur en toute sécurité
 - Le bloc de décompression et d'isolement permet des opérations de maintenance en toute sécurité et évite les pics de pression au delà de la pression autorisée sur l'accumulateur
- **Efficacité**
 - Une seule référence nécessaire pour passer la commande
 - Réduction des frais de gestion, et de logistique pour le passage de l'ordre et la réception des produits dans votre établissement .
 - Une référence / une livraison
 - Les accumulateurs sont systématiquement pré-chargés à 150 Bar en azote

L'Accumulateur Set comprend:

- 1 x Accumulateur à vessie (Pré-chargé à 150 bar)
- Collier(s)
- Chaise
- Bloc de décompression & d'isolement

RÉFÉRENCES

Accumulator Set Part Number	Nominal Volume (V0)	Maximum Pressure (PS)	accumulator	clamps	Clamps Qty	Bracket	Safety block	Process connection
04323001125	2.5	350	10854701125	20251003648	1	20151903620	3512881Y02	3/4" BSP
04323101125	4	350	10845401125	20251303648	1	20118703620	3512881Y02	3/4" BSP
04323201125	6	350	10857401125	20251303648	1	20118703620	3512881Y02	3/4" BSP
04323301125	10	350	10859701125	20251303648	2	20118703620	3512881Y02	3/4" BSP
04323401125	10	330	10837001125	20251503648	1	20109003620	35128813J02	3/4" BSP
04323501125	10	330	10837001125	20251503648	1	20109003620	35129013J02	1"-1/4 SAE 6000
04323601125	20	330	10837101125	20251503648	2	20109003620	35129013J02	1"-1/4 SAE 6000
04323701125	32	330	10837301125	20251503648	2	20109003620	35129013J02	1"-1/4 SAE 6000
04323801125	50	330	11076701125	20251503648	2	20109003620	35129013J02	1"-1/4 SAE 6000

Des colliers supplémentaires peuvent être commandés séparément



Parker Worldwide

Europe, Middle East, Africa

AE – United Arab Emirates, Dubai

Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt

Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Eastern Europe, Wiener Neustadt

Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku

Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgium, Nivelles

Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgaria, Sofia

Tel: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com

BY – Belarus, Minsk

Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

CH – Switzerland, Etoy

Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

CZ – Czech Republic, Klecany

Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germany, Kaarst

Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Denmark, Ballerup

Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Spain, Madrid

Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

FI – Finland, Vantaa

Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve

Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Greece, Athens

Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU – Hungary, Budaörs

Tel: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com

IE – Ireland, Dublin

Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IL – Israel

Tel: +39 02 45 19 21
parker.israel@parker.com

IT – Italy, Corsico (MI)

Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty

Tel: +7 7273 561 000
parker.easteurope@parker.com

NL – The Netherlands, Oldenzaal

Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norway, Asker

Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL – Poland, Warsaw

Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portugal

Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucharest

Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Moscow

Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Sweden, Spånga

Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK – Slovakia, Banská Bystrica

Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto

Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR – Turkey, Istanbul

Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiev

Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

UK – United Kingdom, Warwick

Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

ZA – South Africa, Kempton Park

Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

North America

CA – Canada, Milton, Ontario

Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland

Tel: +1 216 896 3000

Asia Pacific

AU – Australia, Castle Hill

Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Shanghai

Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong

Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai

Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Japan, Tokyo

Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – South Korea, Seoul

Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam

Tel: +60 3 7849 0800

NZ – New Zealand, Mt Wellington

Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore

Tel: +65 6887 6300

TH – Thailand, Bangkok

Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei

Tel: +886 2 2298 8987

South America

AR – Argentina, Buenos Aires

Tel: +54 3327 44 4129

BR – Brazil, Sao Jose dos Campos

Tel: +55 800 727 5374

CL – Chile, Santiago

Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Toluca

Tel: +52 72 2275 4200

EMEA Product Information Centre

Free phone: 00 800 27 27 5374

(from AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA)

US Product Information Centre

Toll-free number: 1-800-27 27 537

www.parker.com

