



aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding



Tuyaux sans nitrosamines



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Nos responsabilités en matière d'environnement et de santé

Tuyaux sans nitrosamines

- Tuyaux haute technologie développés pour les produits du futur.
- Composants conçus pour améliorer la qualité des tuyaux Parker.
- Protection de l'environnement naturel et sauvegarde de la qualité de la vie.
- Stockage sûr et fonctionnement non nocif.
- Utilisation fiable et sûre pour de nombreuses applications.
- Rentrent dans le cadre de la garantie de Parker basée sur sa longue expérience et en qualité de société de classe mondiale.



Qu'est-ce que les Nitrosamines ?

Les Nitrosamines sont des substances qui peuvent être dangereuses pour l'environnement et la santé.

Même si des mesures ont été prises pour les éliminer, il subsiste des émissions de nitrosamines dans les produits composés de caoutchouc.

Caractéristiques produits :



Produits Parker garantis sans nitrosamines et protégeant l'environnement et la santé.

Nos responsabilités

Protéger et garantir la subsistance de la planète tout en sauvegardant la santé humaine, telle est notre intention. C'est la raison pour laquelle nous en sommes en constante recherche d'amélioration de tous nos types de tuyaux afin de respecter l'environnement et de sauvegarder l'espèce humaine.

Parker a donc développé des tuyaux sans aucune trace dans les formules de mélanges de nitrosamine.



Mélanges conçus pour améliorer la qualité des tuyaux



Aujourd'hui, nous produisons des tuyaux sans nitrosamines

Tuyau automobile et bateau

- RADIOR® 10
- RADIOR® 3
- AIRBRAKE DIN 74310
- VARIO NW 3

Tuyau air

- PRESS N/R 10
- PRESCORD N/R 20
- PRESS N/L - NY/L 20
- AIR SP 318 N/L 15 - NY/L 15
- VARIOPRESS ISO 1403
- VIBRAPRESS N/R 10
- DIVER 100 EN 250 N/L

Tuyau eau

- PRESCORD N/R 6 - 10
- PRESS N/L 10
- PRESS NR/L 12
- AQUAPRESS 15
- NEVE 50

Tuyau eau chaude et vapeur

- RADIOR® 3
- THERMOPRESS 10
- TRT 204 WW 10

Tuyau acide et produits chimiques

- CARBOBLUE N/L 10 - 20

Tuyau protection de câbles

- CABLE SN 10

Tuyau multi-usages

- PYTHON NV 10
- PYTHON NY 15
- VARIOPRESS N/L 10 - 20
- FIREPRESS N/L - NR/L 20
- VARIO 10
- VARIOCORD 20
- WASSERPRESS 20
- JUMBO N/L



Protection de l'environnement naturel et respect de la qualité de la vie

Service clients de premier ordre

La satisfaction de nos clients est notre priorité. Globalement, nous nous sommes focalisés sur le service pour répondre plus rapidement à nos clients et en leur apportant un service de maintenance sur site.

Nous sommes proches de nos clients et intégrons des systèmes permettant d'améliorer leur rentabilité. Nous nous engageons à livrer nos produits de haute technicité en respectant les délais promis.

Pourquoi ne pas profiter des avantages des programmes de fabrication des produits Parker ?

- Des millions de produits fiables et en constante évolution
- Un seul fournisseur
- Des systèmes garantis sans fuites
- Des certifications et des approbations pour la plupart des produits
- Disponibilité mondiale
- Procédé de gestion électronique des commandes et traitement des livraisons fiables

Services commerciaux

AE – Émirats Arabes Unis,
Abu Dhabi
Tél: +971 2 67 88 587

AR – Argentine, Buenos Aires
Tél: +54 3327 44 4129

AT – Autriche, Wiener Neustadt
Tél: +43 (0)2622 23501-0

AT – Autriche, Wiener Neustadt
(Europe de l'est)
Tél: +43 (0)2622 23501 970

AU – Australie, Castle Hill
Tél: +61 (0)2-9634 7777

AZ – Azerbaïdjan, Baku
Tél: +994 50 2233 458

BE – Belgique, Nivelles
Tél: +32 (0)67 280 900

BR – Brésil, Cachoeirinha RS
Tél: +55 51 3470 9144

**BY – République de
Biélorus,** Minsk
Tél: +375 17 209 9399

CA – Canada, Milton, Ontario
Tél: +1 905 693 3000

CH – Suisse
Voir Allemagne

CN – Chine, Shanghai
Tél: +86 21 5031 2525

CN – Chine, Beijing
Tél: +86 10 6561 0520

**CZ – République
Tchèque,** Klecany
Tél: +420 284 083 111

DE – Allemagne, Kaarst
Tél: +49 (0)2131 4016 0

DK – Danemark, Ballerup
Tél: +45 43 56 04 00

ES – Espagne, Madrid
Tél: +34 902 33 00 01

FI – Finlande, Vantaa
Tél: +358 (0) 20 753 2500

FR – France,
Contamine-sur-Arve
Tél: +33 (0)4 50 25 80 25

GR – Grèce, Athènes
Tél: +30 210 933 6450

HK – Hong Kong
Tél: +852 2428 8008

HU – Hongrie, Budapest
Tél: +36 1 220 4155

IE – Irlande, Dublin
Tél: +353 (0)1 466 6370

IN – Inde, Mumbai
Tél: +91 22 6513 7081-85

IT – Italie, Corsico (MI)
Tél: +39 02 45 19 21

JP – Japon, Fujisawa
Tél: +(81) 4 6635 3050

KR – Corée, Séoul
Tél: +82 2 559 0400

KZ – Kazakhstan, Almaty
Tél: +7 3272 505 800

LV – Lettonie, Riga
Tél: +371 74 52601

MX – Mexico, Apodaca
Tél: +52 81 8156 6000

MY – Malaisie, Subang Jaya
Tél: +60 3 5638 1476

NL – Pays-Bas, Oldenzaal
Tél: +31 (0)541 585 000

NO – Norvège, Ski
Tél: +47 64 91 10 00

NZ – Nouvelle-Zélande,
Mt Wellington
Tél: +64 9 574 1744

PL – Pologne, Warszawa
Tél: +48 (0)22 573 24 00

PT – Portugal, Leca
da Palmeira
Tél: +351 22 999 7360

RO – Roumanie, Bucarest
Tél: +40 21 252 1382

RU – Russie, Moscou
Tél: +7 495 645-2156

SE – Suède, Spånga
Tél: +46 (0)8 59 79 50 00

SG – Singapour
Tél: +65 6887 6300

SL – Slovénie, Novo Mesto
Tél: +386 7 337 6650

SK – Slovaquie
Voir République Tchèque

TH – Thaïlande, Bangkok
Tél: +662 717 8140

TR – Turquie, Merter/Istanbul
Tél: +90 212 482 91 06 or 07

TW – Taiwan, Taipei
Tél: +886 2 2298 8987

UA – Ukraine, Kiev
Tél: +380 44 494 2731

UK – Royaume-Uni,
Warwick
Tél: +44 (0)1926 317 878

US – USA, Cleveland
(Industriel)
Tél: +1 216 896 3000

US – USA, Lincolnshire
(Mobile)
Tél: +1 847 821 1500

US – USA, Miami
(Division Panaméricaine)
Tél: +1 305 470 8800

VE – Venezuela, Caracas
Tél: +58 212 238 5422

**ZA – République d'Afrique
du Sud,** Kempton Park
Tél: +27 (0)11 961 0700

Edition: August 2007 / Bulletin 4401-B10-FR
punctum / PlantijnCasparie

Parker Hannifin France SAS

Service commercial France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
Tél: +33 (0)4 50 25 80 25
Fax: +33 (0)4 50 97 86 60
www.parker.com/eu



Votre distributeur Parker