

# Säästä satoja litroja polttoainetta



– oikealla pumppuvalinnalla!



PARKER ESITTELEE F3-SARJAN IRROITUSKTYKIMELLÄ VARUSTETTUNA



[parker.com/pmde](https://parker.com/pmde)



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

# UUSI IRTIKYTKETTÄVÄ PUMPPU

## F3



Uusi F3-pumppu moottorin voimanottoon tarjoaa maailmanuutuuden: mahdollisuuden irtikytkä pumppu kokonaan voimanotosta. F3-pumpun avulla säästät polttoainetta, vähennät pumpun kulumista ja kalliin seisokin riskiä- ja lisäksi alennat äänitasoa! Päälle- ja poiskytkennän hoidat napin painanluksella ilman, että moottoria tarvitsee sammuttaa.

## Säästää polttoainetta!

Auton, jolla ajetaan 100 000 km vuodessa, kulutus voi olla useampi sata litraa alhaisempi, mikä mahdollistaa pienemmät pakokaasujen kasvihuonekaasu- ja partikkelipäästöt. Kaikki tämä on F3-pumpun irtikytkentäominaisuuden ansiota - ainutlaatuinen, patentoitu ratkaisu, jonka Parker tuo nyt markkinoille.

## Lisää käyttövarmuutta!

Kun pumppu on asennettu moottorin voimanottoon, voi jopa pieni vahinko, kuten hajonnut letku, johtaa pumppuvaurioon, auton hinaukseen korjaamolle ja kalliisiin seisontakuluihin. Uuden F3-pumpun kytket vain pois päältä ja pääset kotiin omalla autolla.

## Alentaa melutasoa!

F3 on huomattavasti hiljaisempi pumppu verrattuna tavalliseen vapaakierrolla olevaan pumppuun, sillä pumppu ei pyöri lainkaan - ominaisuus, joka tekee helpommaksi saavuttaa tulevaisuuden meluntorjuntavaatimukset.

### F3 SAATAVANA KAHTENA KOKONA: F3-081 & F3-101

Malli	F3-081-R	F3-101-R
Kierrostilavuus	81,6 cm <sup>3</sup> /kierros	102,9 cm <sup>3</sup> /kierros
Maksimivirtaus*	163 l/min	185 l/min
Maksimi työpaine	400 bar	400 bar
Maksimi hetkellinen akseliteho	95 kW	123 kW
Maksimi jatkuva akseliteho	76 kW	85 kW
Paino	16,7 kg	16,7 kg

\*imupuolen paineella 1,0 bar (abs) mineraaliöljyllä, viskositeetti 30 mm<sup>2</sup>/s (cSt)

# Parker maailmanlaajuisesti

## Eurooppa, Lähi-Itä, Afrikka

### AE – Yhdistyneet

#### Arabiemiirikunnat, Dubai

Tel: +971 4 8127100

parker.me@parker.com

### AT – Itävalta, Wiener Neustadt

Tel: +43 (0)2622 23501-0

parker.austria@parker.com

### AT – Itä-Eurooppa, Wiener

#### Neustadt

Tel: +43 (0)2622 23501 900

parker.easteurope@parker.com

### AZ – Azerbaizan, Baku

Tel: +994 50 22 33 458

parker.azerbaijan@parker.com

### BE/LU – Belgia, Nivelles

Tel: +32 (0)67 280 900

parker.belgium@parker.com

### BG – Bulgaria, Sofia

Tel: +359 2 980 1344

parker.bulgaria@parker.com

### BY – Valko-Venäjä, Minsk

Tel: +48 (0)22 573 24 00

parker.poland@parker.com

### CH – Sveitsi, Etoy

Tel: +41 (0)21 821 87 00

parker.switzerland@parker.com

### CZ – Tšekki, Klecany

Tel: +420 284 083 111

parker.czechrepublic@parker.com

### DE – Saksa, Kaarst

Tel: +49 (0)2131 4016 0

parker.germany@parker.com

### DK – Tanska, Ballerup

Tel: +45 43 56 04 00

parker.denmark@parker.com

### ES – Espanja, Madrid

Tel: +34 902 330 001

parker.spain@parker.com

### FI – Suomi, Vantaa

Tel: +358 (0)20 753 2500

parker.finland@parker.com

### FR – Ranska, Contamine s/Arve

Tel: +33 (0)4 50 25 80 25

parker.france@parker.com

### GR – Kreikka, Ateena

Tel: +30 210 933 6450

parker.greece@parker.com

### HU – Unkari, Budaoers

Tel: +36 23 885 470

parker.hungary@parker.com

### IE – Irlanti, Dublin

Tel: +353 (0)1 466 6370

parker.ireland@parker.com

### IT – Italia, Corsico (MI)

Tel: +39 02 45 19 21

parker.italy@parker.com

### KZ – Kazastan, Almaty

Tel: +7 7273 561 000

parker.easteurope@parker.com

### NL – Hollanti, Oldenzaal

Tel: +31 (0)541 585 000

parker.nl@parker.com

### NO – Norja, Asker

Tel: +47 66 75 34 00

parker.norway@parker.com

### PL – Puola, Varsova

Tel: +48 (0)22 573 24 00

parker.poland@parker.com

### PT – Portugali, Leça da Palmeira

Tel: +351 22 999 7360

parker.portugal@parker.com

### RO – Romania, Bucharest

Tel: +40 21 252 1382

parker.romania@parker.com

### RU – Venäjä, Moskova

Tel: +7 495 645-2156

parker.russia@parker.com

### SE – Ruotsi, Spånga

Tel: +46 (0)8 59 79 50 00

parker.sweden@parker.com

### SK – Slovakia, Banská Bystrica

Tel: +421 484 162 252

parker.slovakia@parker.com

### SL – Slovenia, Novo Mesto

Tel: +386 7 337 6650

parker.slovenia@parker.com

### TR – Turkki, Istanbul

Tel: +90 216 4997081

parker.turkey@parker.com

### UA – Ukraina, Kiev

Tel: +48 (0)22 573 24 00

parker.poland@parker.com

### UK – Englanti, Warwick

Tel: +44 (0)1926 317 878

parker.uk@parker.com

### ZA – Etelä-Afrikka, Kempton Park

Tel: +27 (0)11 961 0700

parker.southafrica@parker.com

### Euroopan tuoteneuvontakeskus.

Maksuton numero: 00 800 27 27 5374

(alkaen AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA)

## Pohjois-Amerikka

### CA – Kanada, Milton, Ontario

Tel: +1 905 693 3000

### US – Yhdysvallat, Cleveland

(industrial)

Tel: +1 216 896 3000

### US – Yhdysvallat, Elk Grove

Village

(mobile)

Tel: +1 847 258 6200

## Aasian ja Tyynenmeren alue

### AU – Australia, Castle Hill

Tel: +61 (0)2-9634 7777

### CN – Kiina, Shanghai

Tel: +86 21 2899 5000

### HK – Hong Kong,

Tel: +852 2428 8008

### ID – Indonesia, Tangerang

Tel: +62 21 7588 1906

### IN – Intia, Mumbai

Tel: +91 22 6513 7081-85

### JP – Japani, Fujisawa

Tel: +81 (0)4 6635 3050

### KR – Etelä-Korea, Seoul

Tel: +82 2 559 0400

### MY – Malesia, Shah Alam

Tel: +60 3 7849 0800

### NZ – Uusi Seelanti, Mt Wellington

Tel: +64 9 574 1744

### SG – Singapore,

Tel: +65 6887 6300

### TH – Thaimaa, Bangkok

Tel: +662 186 7000

### TW – Taiwan, New Taipei City

Tel: +886 2 2298 8987

### VN – Vietnam, Ho Chi Minh

Tel: +84 8 3999 1600

## Etelä-Amerikka

### AR – Argentiina, Buenos Aires

Tel: +54 3327 44 4129

### BR – Brasilia, Cachoeirinha RS

Tel: +55 51 3470 9144

### CL – Chile, Santiago

Tel: +56 2 623 1216

### MX – Meksiko, Toluca

Tel: +52 72 2275 4200

Ed. 2015-04-21

## Parker Hannifin Oy

Koivupuistontie 18-22

01510 Vantaa

Finland

Tel.: +358 (0)20 753 2500

Fax: +358 (0)20 753 2205

parker.finland@parker.com

parker.com/pmde

