



FOCUS SU INDUSTRIA DEL TAGLIO LASER



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

FOCUS SU TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA E COMPETENZE DI SETTORE

Quando il successo si misura in micron, l'accuratezza e l'affidabilità delle apparecchiature sono fondamentali. È qui che entra in gioco Parker.

Offriamo una gamma completa di soluzioni tecnologicamente avanzate per il trattamento e generazione di aria compressa e gas dedicate per il taglio laser. Ci prendiamo cura dell'intero sistema di filtrazione, essiccamento, trasporto dei gas, generazione di azoto e raffreddamento di precisione. Combinando le conoscenze specialistiche di settore e gli alti livelli di competenze tecniche, siamo in grado di fornire prodotti e sistemi per garantire maggiori performance ed efficienza per le macchine di taglio laser.

Soluzioni complete per ogni applicazione di taglio laser

- Generazione e trattamento dei gas di bonifica e assistenza
- Raffreddamento dei processi laser
- Trattamento efficiente dell'aria compressa per automazione e azionamento pneumatico
- Sistemi di distribuzione per aria e gas

Prestazioni e affidabilità

Unendo qualità ingegneristiche di comprovata efficacia con una tecnologia avanzata, Parker garantisce aria compressa o gas costanti e affidabili per il funzionamento della macchina, per il gas di assistenza, per il taglio e per la bonifica. In questo modo puoi essere sicuro che la tua macchina garantirà sempre un taglio preciso e ottimale.

Efficienza energetica

In Parker innoviamo continuamente i nostri prodotti per garantire ai clienti risparmi a lungo termine. Indichiamo le soluzioni più efficienti a livello energetico, utilizzando una tecnologia innovativa per ottenere elevati standard di qualità, aiutando i clienti a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e a beneficiare di costi di esercizio notevolmente ridotti per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Produttività e redditività

Un tempo di utilizzo ottimale significa la massima redditività. La gamma di prodotti Parker è progettata per fornire prestazioni ottimali, in un periodo operativo più lungo, riducendo le costose interruzioni dovute a manutenzioni programmate o guasti. Risultato: miglioriamo la produttività e la redditività e diamo un valore aggiunto all'industria del taglio laser.

“Parker è stata in grado di offrire una soluzione per il trattamento dell'aria completa e senza eguali per le nostre macchine da taglio”



FOCUS SULLA SOLUZIONE COMPLETA DA UN UNICO PRODUTTORE LEADER DEL SETTORE


Prestazioni. Redditività. Efficienza. Affidabilità. Quando si tratta di taglio laser, Parker ti fornisce tutto il necessario per un funzionamento efficace.



Generazione e trattamento dei gas di bonifica e di assistenza

Generazione di aria compressa pulita e secca e di azoto, con i più bassi costi di gestione nel mercato, per una redditività senza rivali

- Massimi risultati
- Massima efficienza
- Minima manutenzione
- Minor consumo energetico



Sistemi di distribuzione per gas e aria

Il sistema di tubazioni ad alte prestazioni per una riconfigurazione rapida e una flessibilità di produzione massima

- Struttura leggera
- Resistente alla corrosione
- Design a incastro ad innesto rapido
- Integrità totale del sistema






Raffreddamento dei processi laser

Soluzione versatile ed efficace in termini di costi, per un controllo accurato e costante della temperatura

- Gestione precisa della temperatura
- Design compatto e flessibile
- Ottima qualità del fluido
- Ridotto consumo energetico



Trattamento efficiente dell'aria compressa per automazione e azionamento pneumatico

Design estremamente compatto, prestazioni di essiccazione estremamente efficienti e affidabili.

- Essiccazione affidabile, aria priva di olio
- Massima efficienza energetica
- Ingombro ridotto e leggero
- Modulare e flessibile

L'innovativo equilibrio tra qualità dell'aria, efficienza energetica e costi di gestione ridotti

- Qualità dell'aria leader del settore
- La migliore efficienza energetica al mondo
- Costi di esercizio ridotti
- Ridotte emissioni di CO₂

FOCUS SU INNOVAZIONE E QUALITÀ PER OEM

In Parker lavoriamo a stretto contatto con i team di progettazione dei clienti per garantire che i sistemi corrispondano completamente a quanto progettato e siano al 100% efficienti.

Apportiamo competenze senza pari nel trattamento dell'aria compressa e del gas, un ampio know-how tecnico anche per applicazioni critiche, incluso il taglio laser. E unendo le nostre competenze con quelle dei nostri clienti, siamo in grado di sviluppare soluzioni tecniche senza rivali.

Dalla descrizione del progetto al montaggio finale, lavoriamo in stretta collaborazione con i partner OEM per garantire prestazioni di sistema e un'efficienza eccellenti. Grazie a un'innovazione di livello mondiale, a specifiche di prodotto esclusive e alla qualità dei processi di produzione, Parker garantisce il successo.

- Know-how di progettazione globale, competenza di produzione a livello mondiale
- Progetto completo del sistema di trattamento dell'aria compressa e del gas e della generazione del gas
- Soluzioni personalizzate inclusa la gestione del marchio del prodotto per i partner OEM

Soluzioni precise per il trattamento dell'aria compressa e del gas per l'industria del taglio laser.

“Il know-how e le competenze tecniche di Parker hanno garantito un'integrazione lineare con i nostri sistemi, consentendo ai nostri clienti di trarre profitto da prestazioni e affidabilità ottimali”

General Manager,
Produttore di macchine da taglio laser





CONTATTI

Per ulteriori informazioni sulle competenze e le soluzioni di Parker per l'industria del taglio laser, chiamare +39 0245192212 e-mail: aalciati@parker.com

Parker nel mondo

Europa, Medio Oriente, Africa

AE – Emirati Arabi Uniti, Dubai
Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Europa Orientale, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgio, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgaria, Sofia
Tel: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com

BY – Bielorussia, Minsk
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

CH – Svizzera, Etoy
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

CZ – Repubblica Ceca, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germania, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Danimarca, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Spagna, Madrid
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

FI – Finlandia, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR – Francia, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Grecia, Atene
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU – Ungheria, Budaörs
Tel: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublino
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IT – Italia, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakistan, Almaty
Tel: +7 7273 561 000
parker.easteurope@parker.com

NL – Paesi Bassi, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norvegia, Asker
Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL – Polonia, Varsavia
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portogallo, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucarest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Mosca
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Svezia, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK – Slovacchia, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR – Turchia, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA – Ucraina, Kiev
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

UK – Gran Bretagna, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

ZA – Repubblica del Sudafrica, Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

America del Nord

CA – Canada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

Asia-Pacifico

AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – Cina, Shanghai
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Giappone, Tokyo
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Corea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Nuova Zelanda, Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailandia, Bangkok
Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

Sudamerica

AR – Argentina, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129

BR – Brasile, Sao Jose dos Campos
Tel: +55 800 727 5374

CL – Cile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216

MX – Messico, Toluca
Tel: +52 72 2275 4200

Centro Europeo Informazioni Prodotti
Numero verde: 00 800 27 27 5374
(da AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA)



Parker Hannifin Italy S.r.l.

Via Privata Archimede 1
20094 Corsico (Milano)
Tel.: +39 02 45 19 21
Fax: +39 02 4 47 93 40
parker.italy@parker.com
www.parker.com