



ACCENT SUR LA DÉCOUPE LASER



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

ACCENT SUR LES TECHNOLOGIES DE POINTE ET L'EXPERTISE INDUSTRIELLE

Lorsque le succès est mesuré en microns, la précision et la fiabilité de votre équipement sont essentielles. C'est dans ces domaines qu'intervient Parker.

Nous proposons une gamme complète de solutions d'air comprimé et de gaz performantes conçues avec précision pour la découpe laser. Nous prenons soin de tous les aspects d'un système depuis la production de gaz jusqu'à la filtration et en passant par les refroidisseurs, les sécheurs et les conduites. En alliant le savoir-faire industriel spécialisé à l'expertise d'ingénierie de renommée mondiale, nous sommes en mesure de proposer d'importantes avancées en termes de performances et de rendement, ce qui vous donne un avantage sur le marché.

Solutions complètes pour toutes les applications de découpe laser

- Assistance et purge de la production et du traitement des gaz
- Refroidissement du traitement au laser
- Traitement d'air comprimé efficace pour la commande et l'automatisation pneumatiques
- Systèmes de distribution d'air et de gaz

Performances et fiabilité

En associant une qualité technique éprouvée aux technologies performantes, Parker permet une production de l'air comprimé et des gaz régulière et fiable pour le fonctionnement des machines, les gaz d'assistance, la découpe et la purge. Vous pouvez ainsi être certain que votre machine fournira à tout moment une précision de découpe optimale.

Rendement énergétique

Les économies à long terme font une partie intégrante de Parker. Nous développons des solutions à plus haut rendement énergétique à l'aide des technologies innovantes afin de fixer de nouvelles normes, tout en aidant nos clients à remplir les objectifs de développement durable et à profiter des coûts d'exploitation considérablement réduits tout au long du cycle de vie d'un produit.

Productivité et rentabilité

La disponibilité optimale se traduit par une rentabilité maximale. L'équipement Parker est conçu pour fournir des performances optimales sur une plus longue période d'exploitation et avec moins d'interruptions coûteuses lors d'une maintenance planifiée ou d'une panne. En un mot, nous améliorons la productivité et la rentabilité, et nous apportons de la valeur ajoutée à l'industrie de découpe laser.

« Parker était en mesure de proposer une solution de traitement d'air complète et inégalée pour nos machines de découpe. »

Directeur général,
fabricant des machines de découpe laser



ACCENT SUR LA SOLUTION COMPLÈTE D'UN FABRICANT LEADER SUR LE MARCHÉ


Performances. Rentabilité. Rendement. Fiabilité. Lorsqu'il s'agit de la découpe laser, Parker vous fournit tous les éléments nécessaires pour un bon fonctionnement.



Assistance et purge de la production et du traitement des gaz

Production de l'azote gazeux et de l'air comprimé sec sain offrant le rapport coût/cycle de vie le plus bas sur le marché pour une rentabilité sans égal

- Productivité accrue
- Rendement optimal
- Maintenance minime
- Consommation d'énergie la plus basse



Systèmes de distribution des gaz et de l'air

Systèmes de conduite hautement performants pour une reconfiguration rapide et une flexibilité de production maximale

- Construction légère
- Résistance à la corrosion
- Structure d'interverrouillage à raccord rapide
- Intégrité totale du système






Refroidissement du traitement au laser

Solution polyvalente économique pour un contrôle de température précis

- Gestion des températures de précision
- Conception compacte et souple
- Qualité des fluides optimale
- Faible consommation d'énergie



Traitements d'air comprimé efficace pour la commande et l'automatisation pneumatiques

Conception ultra-compacte et performances de séchage fiable et à haut rendement

- Air sans huile et desséché de manière fiable
- Rendement énergétique optimal
- Gain de place et conception légère
- Modularité et flexibilité

Équilibre idéal entre la qualité de l'air, le rendement énergétique et le faible coût du cycle de vie

- Qualité de l'air inégalée
- Rendement énergétique le plus élevé du monde
- Faible coût de possession
- Réduction des émissions de CO₂

ACCENT SUR L'INNOVATION ET LA QUALITÉ POUR PARTENAIRES OEM

Chez Parker, nous collaborons étroitement avec les équipes de développement des clients afin de garantir que les systèmes répondent entièrement à leurs besoins dès le départ.

Nous proposons une expertise inégalée en matière de traitement de l'air comprimé et des gaz et de production des gaz, ainsi qu'un vaste savoir-faire technique acquis tout à la fin de la fabrication globale, notamment la découpe laser. En associant notre expertise à celle de nos clients, nous avons pu concevoir de meilleures solutions d'ingénierie.

Depuis l'énoncé de projet jusqu'à l'assemblage final, nous collaborons étroitement avec les partenaires OEM afin de garantir des performances et un rendement exceptionnels des systèmes. Grâce à l'innovation de classe mondiale, aux caractéristiques produit uniques et à la fabrication de qualité, le succès de Parker est garanti d'avance.

- Un savoir-faire d'ingénierie et une expertise en matière de fabrication de renommée mondiale
- Une conception complète des systèmes de traitement d'air comprimé et de gaz et de production des gaz
- Des solutions personnalisées, y compris l'image de marque pour les partenaires OEM

Solutions de traitement d'air comprimé et de gaz conçues pour la découpe laser.

« Le savoir-faire et l'expertise technique de Parker ont permis une intégration transparente avec nos systèmes, tout en offrant à nos clients des performances et une fiabilité optimales. »

Directeur général,
fabricant des machines de découpe laser





ÉTAPES SUIVANTES

Pour en savoir plus sur l'expertise et les solutions de Parker dans le domaine de la découpe laser, veuillez appeler au +33 (0)4 50 25 80 25.

Parker dans le monde

Europe, Moyen Orient, Afrique

AE – Émirats Arabes Unis, Dubai
Tél: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT – Autriche, Wiener Neustadt
Tél: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Europe de l'Est, Wiener
Neustadt
Tél: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaïdjan, Baku
Tél: +994 50 22 33 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgique, Nivelles
Tél: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgarie, Sofia
Tél: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com

BY – Biélorussie, Minsk
Tél: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

CH – Suisse, Etoy
Tél: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

CZ – République Tchèque,
Klecany
Tél: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Allemagne, Kaarst
Tél: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Danemark, Ballerup
Tél: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Espagne, Madrid
Tél: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

FI – Finlande, Vantaa
Tél: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve
Tél: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Grèce, Athènes
Tél: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU – Hongrie, Budaoers
Tél: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com

IE – Irlande, Dublin
Tél: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IT – Italie, Corsico (MI)
Tél: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty
Tél: +7 7273 561 000
parker.easteurope@parker.com

NL – Pays-Bas, Oldenzaal
Tél: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norvège, Asker
Tél: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL – Pologne, Warszawa
Tél: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira
Tél: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Roumanie, Bucarest
Tél: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russie, Moscou
Tél: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Suède, Spånga
Tél: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK – Slovaquie, Banská Bystrica
Tél: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovénie, Novo Mesto
Tél: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR – Turquie, Istanbul
Tél: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiev
Tél: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

UK – Royaume-Uni, Warwick
Tél: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

ZA – Afrique du Sud, Kempton
Park
Tél: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Centre européen d'information produits
Numéro vert : 00 800 27 27 5374
(depuis AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT,
RU, SE, SK, UK, ZA)

Amérique du Nord

CA – Canada, Milton, Ontario
Tél: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland
(industriel)
Tél: +1 216 896 3000

US – USA, Elk Grove Village
(mobile)
Tél: +1 847 258 6200

Asie Pacifique

AU – Australie, Castle Hill
Tél: +61 (0)2-9634 7777

CN – Chine, Shanghai
Tél: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong
Tél: +852 2428 8008

ID – Indonésie, Tangerang
Tél: +62 21 7588 1906

IN – Inde, Mumbai
Tél: +91 22 6513 7081-85

JP – Japon, Fujisawa
Tél: +81 (0)4 6635 3050

KR – Corée, Seoul
Tél: +82 2 559 0400

MY – Malaisie, Shah Alam
Tél: +60 3 7849 0800

NZ – Nouvelle-Zélande, Mt
Wellington
Tél: +64 9 574 1744

SG – Singapour
Tél: +65 6887 6300

TH – Thaïlande, Bangkok
Tél: +662 186 7000

TW – Taiwan, New Taipei City
Tél: +886 2 2298 8987

VN – Vietnam, Ho Chi Minh Ville
Tél: +84 8 3999 1600

Amérique du Sud

AR – Argentine, Buenos Aires
Tél: +54 3327 44 4129

BR – Brésil, Cachoeirinha RS
Tél: +55 51 3470 9144

CL – Chili, Santiago
Tél: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Toluca
Tél: +52 72 2275 4200

Parker Hannifin France SAS

142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
Tél: +33 (0)4 50 25 80 25
Fax: +33 (0)4 50 25 24 25
parker.france@parker.com
www.parker.com

