

# Parker on-site servicecontainer

Rørledningssystemer av høy kvalitet fra én kilde



Parkers on-site servicecontainere inkluderer alle monteringsmaskiner som kreves for å klargjøre montering av rør fra 6 mm til 60 mm. Selv større rør med ytre diameter på opptil 10 tommer / 273 mm kan forberedes på forespørsel.

Serien med kvalitetsmaskiner dekker alle koblinger og forbindelser som er tilgjengelige i Parker (EO-2, F37, HPF osv.). Alle maskinene oppfyller de strengeste kravene når det gjelder produksjonskvalitet og kontinuerlig monteringsresultater. I tillegg har on-site servicecontainerne alt nødvendig utstyr for rørinstallasjon som bøye-, kutte- og rengjøringsmaskiner og kan sendes til hele verden.

Ved å bruke Parkers on-site servicecontainer-programmet får kundene mer fleksibilitet, og de kan bestemme om de vil kjøpe eller leie containerne.



## Kontakt:

### Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1  
41564 Kaarst, Tyskland  
Tlf.: +49 2131 4016-0  
Faks: +49 2131 4016-9199  
parker.germany@parker.com

## Nøkkelegenskaper

- Monteringsmaskiner med høy presisjon for rør fra 6 mm opp til 10 tommer / 273 mm
- Kontinuerlige monteringsresultater
- Tilgjengelig i hele verden
- Tilpassede konsepter på forespørsel



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

# Spyleenhet

For produkter med topp kvalitet

Parkers spyleenheter er en tilleggsteneste som rengjør rørsystemene før de kobles til hovedbrukere. Dette øker sikkerheten i hele systemet og reduserer vedlikeholdskostnadene.

Spyleenhetene fra Parker kan skylle rør på opp til 10 tommer (273 mm). Spylekapasitet er omtrent 3000 l/min, men kan utvides ved hjelp av flere enheter.

## Tekniske spesifikasjoner

- 20Ft DNV 2.7-1 CSC Lloyds Offshore-sertifisert container
- Spylemedium hydraulisk mineralolje
- Flyt (skylling) 3000 l/min. 75 bar justerbar
- Trykktesting 630 bar
- 6 elektriske motorer 400 V 50Hz / 480 V 60Hz
- Partikkelteller
- Trykkfiltre 2–10 mikron
- Returfiltre 2–20 mikron
- Tankkapasitet 6000 l

## Nøkkelegenskaper

- Økt sikkerhet
- Mindre vedlikeholdskostnader
- Renhetsdokumentasjon
- On-site tekniker

