


## SKAR Schweißkegel-Reduzierung


EO 24° Schweißkegel / Anschweiß-Anschluss



Bau- reihe	D1 ⊙	D2	D3	D4	L1	L2	L3	Fig.	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen	PN (bar) <sup>1)</sup>	
											Stahl	Edelstahl
L <sup>3</sup> /S <sup>4</sup> )	08	06	3		31.0	12	31.5	A	14	SKAR08/06X1.5	528	539
	10	06	3	5	32.5	12	33.5	B	15	SKAR10/06X1.5	528	539
	10	08	5		32.5	12	33.5	A	16	SKAR10/08X1.5	414	424
	10	08	4		32.5	12	33.5	A	17	SKAR10/08X2	528	539
	12	08	5		32.5	14	33.5	A	18	SKAR12/08X1.5	414	424
	12	08	4	6	32.5	14	33.5	B	20	SKAR12/08X2	528	539
	12	10	7		32.5	14	33.5	A	18	SKAR12/10X1.5	358	349
S <sup>4</sup> )	16	10	6		39.0	15	40.5	A	43	SKAR16/10X2	400	400
	16	12	9		39.0	15	40.5	A	45	SKAR16/12X1.5	305	297
	16	12	8		39.0	15	40.5	A	47	SKAR16/12X2	393	383
	16	12	7		39.0	15	40.5	A	49	SKAR16/12X2.5	400	400
	20	12	9		45.0	17	47.0	A	76	SKAR20/12X1.5	305	297
	20	12	8		45.0	17	47.0	A	78	SKAR20/12X2	393	383
	20	12	7		45.0	17	47.0	A	80	SKAR20/12X2.5	400	400
	20	12	6		45.0	17	47.0	A	86	SKAR20/12X3	400	400
	20	16	12		45.0	17	47.0	A	74	SKAR20/16X2	305	297
	20	16	11		45.0	17	47.0	A	76	SKAR20/16X2.5	372	362
	20	16	10		45.0	17	47.0	A	78	SKAR20/16X3	400	400
	25	12	9		49.5	20	53.0	A	117	SKAR25/12X1.5	305	297
	25	12	8		49.5	20	53.0	A	121	SKAR25/12X2	393	383
	25	12	7		49.5	20	53.0	A	125	SKAR25/12X2.5	400	400
	25	12	6	15	49.5	20	53.0	B	129	SKAR25/12X3	400	400
	25	16	12		49.5	20	53.0	A	115	SKAR25/16X2	305	297
	25	16	11		49.5	20	53.0	A	120	SKAR25/16X2.5	372	362
	25	16	10		49.5	20	53.0	A	123	SKAR25/16X3	400	400
	25	20	16		49.5	20	53.0	A	94	SKAR25/20X2	249	242
	25	20	15		49.5	20	53.0	A	104	SKAR25/20X2.5	305	297
	25	20	14		49.5	20	53.0	A	114	SKAR25/20X3	358	349
	25	20	12		49.5	20	53.0	A	124	SKAR25/20X4	400	400
	30	12	9	22	52.0	22	57.0	B	135	SKAR30/12X1.5	305	297
	30	12	8	22	52.0	22	57.0	B	145	SKAR30/12X2	323	383
	30	12	6	22	52.0	22	57.0	B	155	SKAR30/12X3	400	400
	30	16	12		52.0	22	57.0	A	166	SKAR30/16X2	305	297
	30	16	11		52.0	22	57.0	A	176	SKAR30/16X2.5	323	362
	30	20	16		52.0	22	57.0	A	149	SKAR30/20X2	249	242
	30	20	15		52.0	22	57.0	A	159	SKAR30/20X2.5	305	297
	30	20	14		52.0	22	57.0	A	169	SKAR30/20X3	358	349
	30	20	12		52.0	22	57.0	A	184	SKAR30/20X4	400	400
	30	25	20		52.0	22	57.0	A	141	SKAR30/25X2.5	249	242
	30	25	19		52.0	22	57.0	A	156	SKAR30/25X3	294	286
30	25	17		52.0	22	57.0	A	168	SKAR30/25X4	379	369	

## SKAR Schweißkegel-Reduzierung

EO 24° Schweißkegel / Anschweiß-Anschluss



Bau- reihe	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	Fig.	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen	PN (bar) <sup>1)</sup>	
											Stahl	Edelstahl
S <sup>4)</sup>	38	12	9	28	56.5	26	64.0	B	219	<b>SKAR38/12X1.5</b>	305	297
	38	12	8	28	56.5	26	64.0	B	234	<b>SKAR38/12X2</b>	315	315
	38	12	6	28	56.5	26	64.0	B	249	<b>SKAR38/12X3</b>	315	315
	38	16	12		56.5	26	64.0	A	279	<b>SKAR38/16X2</b>	305	297
	38	16	11		56.5	26	64.0	A	294	<b>SKAR38/16X2.5</b>	315	315
	38	16	10		56.5	26	64.0	A	309	<b>SKAR38/16X3</b>	315	315
	38	20	16		56.5	26	64.0	A	263	<b>SKAR38/20X2</b>	249	242
	38	20	15		56.5	26	64.0	A	278	<b>SKAR38/20X2.5</b>	305	297
	38	20	14		56.5	26	64.0	A	293	<b>SKAR38/20X3</b>	315	315
	38	20	12		56.5	26	64.0	A	299	<b>SKAR38/20X4</b>	315	315
	38	25	20		56.5	26	64.0	A	242	<b>SKAR38/25X2.5</b>	249	242
	38	25	19		56.5	26	64.0	A	262	<b>SKAR38/25X3</b>	294	286
	38	25	17		56.5	26	64.0	B	285	<b>SKAR38/25X4</b>	315	315
	38	30	24		56.5	26	64.0	A	256	<b>SKAR38/30X3</b>	249	242
	38	30	22		56.5	26	64.0	A	286	<b>SKAR38/30X4</b>	315	315
	38	30	20		56.5	26	64.0	A	316	<b>SKAR38/30X5</b>	315	315

<sup>1)</sup> Druckwert genannt = Artikel lieferbar

<sup>3)</sup> L = Leichte Baureihe; <sup>4)</sup> S = Schwere Baureihe

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl		SKAR16/12X2	NBR
Edelstahl	71	SKAR16/12X271	VIT