




807XT PUSH-LOK EPDM-P 软管

客户价值主张

807XT Push-Lok EPDM-P软管是Push-Lok软管系列的新成员。该产品经过专业设计，可用于输送空气、水（包括PCW工艺冷却水）以及冷却液溶液。

807XT软管采用高度工程化的过氧化物硫化 EPDM 内胶层，旨在确保热管理系统中的流体纯净度、耐热性能和卓越的密封能力。为进一步提升耐久性，其合成橡胶外胶层采用特殊配方，具备阻燃和耐臭氧性能。

该多用途软管采用派克独特的Push-Lok密封系统，便于装配，并确保可靠、耐久、无泄漏的使用性能。



产品特性

- 过氧化物硫化 EPDM 内胶层，确保流体纯净度
- 设计注重柔性与易于布管
- UL94 V-0 阻燃等级外胶层，提供黑色、红色和蓝色三种选择
- 工作压力 150 psi，安全系数 4:1
- 设计与 82 系列 Push-Lok 接头配套使用
- 适用于去离子水 (DI 水) 和水/乙二醇溶液、空气 (含干燥空气) 以及磷酸酯类介质

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

派克 (Parker) 的 807 软管专为输送空气、水 (包括 PCW 工艺冷却水) 以及冷却液溶液而设计, 适用于包括电子设备在内的多种设备。其内胶层采用特殊配方的过氧化物硫化 EPDM 胶料复合而成, 适用于热空气、干燥空气、磷酸酯类介质、工艺冷却水 (PCW) 及工业冷却液。

Available Cover Colors: -BLK -RED -BLU

#													
型号	内径		外径		最小弯曲半径		重量		工作压力		82 接头	包装 数量	包装 方式
	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(lb/ft)	(kg/m)	(psi)	(bar)			
807-4-BLK-RL	1/4	6.3	0.48	12.2	1.0	25.4	0.08	0.12	150	10.3	●	600 ft	Reel
807-6-BLK-RL	3/8	9.5	0.63	15.9	1.5	38.1	0.12	0.18	150	10.3	●	450 ft	Reel
807XT-6-BLK-RL*	3/8	9.5	0.60	15.2	1.6	40.6	0.12	0.18	150	10.3	●	450 ft	Reel
807-8-BLK-RL	1/2	12.7	0.78	19.8	2.8	69.9	0.18	0.27	150	10.3	●	300 ft	Reel
807-10-BLK-RL	5/8	15.9	0.91	23.1	3.5	88.9	0.20	0.30	150	10.3	●	250 ft	Reel
807-12-BLK-RL	3/4	19.1	1.03	26.2	4.5	114.3	0.25	0.37	150	10.3	●	200 ft	Reel
807-16-BLK-RL	1	25.4	1.28	32.5	6.5	165.1	0.34	0.51	100	6.9	●	150 ft	Reel

内胶层: 黑色过氧化物固化EPDM
增强层: 一层纤维编织
外胶层: 黑色, 红色或蓝色光面合成橡胶
工作温度: -40°F ~ +212°F (-40°C ~ +100°C)
空气: +158°F (+70°C); 磷酸酯: -40° ~ + 176°F (-40° ~ +80°C)
标识: 白色喷墨
标识示例: Parker 807-6 PUSH-LOK EPDM-P WP 1MPa (150 psi) 25,4mm (1”) UL94 V-0 HOSE COVER

安全系数: 4:1
防火标准: UL94 V-0
应用: 去离子水或水乙二醇/水丙二醇溶液; 空气, 磷酸酯液压油
耐真空: 15 inHg (-4 至 -12规格); 10 inHg (-16规格)
适配接头: 派克82系列接头
*备注: 807XT-6 已获 OCP 批准, 可用于 BMQC 应用。

 警告: 本产品可能使您接触到包括炭黑 (Carbon Black) 在内的化学物质。加利福尼亚州已知炭黑会致癌。
更多信息请访问: p65.warnings.ca.gov

相关配套产品


E-Z FORM™ GS 通用服务 7395 系列软管

7395系列采用耐冷却液的EPDM内胶层;螺旋钢丝增强层提供耐受吸入/真空能力, 并为静电荷提供导向接地的通路。外胶层耐磨、耐温和耐臭氧, 并可耐受轻度化学品。其波纹外胶层具有低的弯曲力、抗打折 (抗折扁) 性能和极高的柔性, 可在需要成型软管的狭小空间内实现布管。



629 系列服务器软管

629系列服务器软管是派克热管理冷却产品线的一部分。该软管采用高度工程化的结构设计, 具有更高的柔性并减小了外径 (OD), 用于在直达芯片 (direct-to-chip) 液冷服务器应用中输送冷却液。其内胶层采用专有配方的 EPDM 胶料, 并经过过氧化物硫化, 以提高流体纯净度、耐热性能以及高性能系统所需的增强密封性能。629软管的外胶层以性能为导向设计, 具备阻燃和耐臭氧性能。



派克汉尼汾公司
流体连接件集团

电话: 021-28990000
www.parker.com/china