

SIPIOL® WL 1620-21 G 涂料

技术说明书

Sipiol® WL 1620-21 G 涂料是一种水性单组分透明、有光泽的抗磨涂料,用于O型圈等彩色弹性体生产过程中的在线涂敷。它由处理过的固体分散在水性聚氨酯分散体中构成。

特征和优点

耐磨性: 一层薄薄的干膜(厚度仅为10~20µm(合0.4 - 0.8 mil) 提供优良的耐磨性,同时有很好的织物耐磨性。

耐化学性: 出色的清洁剂抗性。

低摩擦系数: 形成摩擦系数较低的涂层。

快速干燥: 基材温度达到140°C (284°F) 条件下迅速干燥;适合喷涂在滚筒内的小部件上。

耐候性: 外观不会因受潮及日光曝晒而黄变。

使用方法

表面处理: 彻底清洁待涂敷表面。对于一些难以粘合或大密度的挤出件,建议先在基材上涂刷 Sipiol WP 8556 或 Cuvertin® X 8536 底漆或采取其它表面处理,如等离子处理,以增加对非极性基材的粘合力。

混合: 涂敷前,用分散机低速将Sipiol WL 1620-21 G 涂料彻底搅拌均匀。如果要求粘度较低,可用去离子水稀释涂料,最大稀释比例为30:100(水:涂料)。使用前,利用孔径为125-200 µm的滤网对涂料进行过滤。

如果采用喷涂方式,需在容器内装上搅拌器,以防涂料沉淀。

涂敷: 在10°C (50°F) 以上,用刷子或HVLP喷枪进行涂料涂敷。涂料适合的涂敷基材温度高达130°C (266°F)。

为确保最佳性能, Sipiol WL 1620-21 G 涂料的干膜厚度应保持在10~20µm (0.4 - 0.8 mil)。

Parker Lord
工程材料集团
111 LORD Drive
Cary, NC 27511-7923
USA
www.parker.com/EPMChina

派克洛德中国
中国(上海)自由贸易试验区日樱北路333号
邮编: 200131
邮件: LORDChinaMarketing@parker.com
电话: +86 21-3133 0800
传真: +86 21-2042 2361

DS4386C OD 11/24 Rev.4

信息及规格以不时更新为准,恕不另行通知,亦不承担由此产生的责任。
本文件中使用的商标为相应所有人的财产。

© 2024 Parker Hannifin Corporation



干燥/固化: 涂料在130-200°C (266-392°F)条件下固化,停留时间取决于产线速度和烘箱长度。通常,表面温度在180°C (365°F) 条件下,固化需要1~2分钟。

清理: 用水清洗设备。

保质期/储藏要求

自生产之日起,保质期为一年,但是收货人必须使用出厂未开封的原装容器,且妥善的保存在5°C 到30°C(41°F到86°F)的环境中。在运输过程中,如果能够确保产品不冻结,对温度监测不作强制要求。不用时牢牢密封容器以防止结皮。切勿存储在直接热源附近。

警示信息

使用本品或派克洛德 (Parker Lord) 任何产品之前,请参阅安全数据表 (SDS) 和产品标签上关于安全使用和处理的说明。

仅可用于工业/商业用途。使用本品者事先必须接受相关培训。不得用于家庭用途。不得用于消费品。

典型特性*

外观	乳白色液体
粘度, mPa·s / cps @ 25°C (77°F) Brookfield LVT 主轴 1, 30 rpm	50 - 250
固体含量(重量百分比), % 2.5 克, 在 130°C (266°F) 条件下干燥 30 分钟	36.0 - 40.0
光泽度 60° 白色光泽	≥10

*典型数据不可作为产品标准之用。

本公司未对每批生产的材料均进行所有的测试,因此本文件所提供的数值仅为典型值。如欲获取有关特定产品最终用途的正式产品规格,请联系客户支持中心。

此处提供的信息均基于本公司认为可靠的测试。对于他人会如何使用这些信息,派克洛德无法控制,因此本公司并不保证可以获得何种结果。此外,如果本品被任何第三方(包括但不限于任何产品最终用户)重新包装,则派克洛德不保证本品的性能或使用本产品或本信息所获得的结果。本公司也不对本品的适销性或特定用途的适用性(关于上述使用的效果和结果)做任何明示或默示保证。

警告—用户责任。不当选择或不当使用本文所提及的产品或相关产品会导致死亡、人身伤害和财产损失。

本文件以及派克汉尼汾公司、其子公司和授权经销商提供的其他信息为具有技术专长的用户进行进一步调查提供了产品或系统选项。

用户可通过自行分析和测试,独自负责就系统和组份作出最终选择,并确保符合有关性能、耐用性、维护、安全和警告方面的所有应用要求。用户必须分析应用程序的所有方面,遵循适用的行业标准,并遵循当前产品目录中关于产品的信息,以及派克或其子公司或授权经销商提供的任何其他材料。

在某种程度上,派克或其子公司或授权经销商基于用户提供的的数据或规格提供组份或系统选项,用户须负责确保这些数据 and 规格对所有应用程序和组份或系统的合理预见用途适用且信息完备。