







aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding



HAUSER

Capitonadoras automáticas

SNA



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

HAUSER - la empresa proveedora de soluciones en mecánica, electrónica y software

Su ventaja:

Todo procede de un solo proveedor. Desarrollamos y fabricamos los componentes principales de nuestras instalaciones. El software desarrollado por nosotros, unido al know-how acumulado durante decenios en el campo textil, garantizan productos de primerísima calidad apreciados en todo el mundo.

La serie de máquinas capitonadoras SNA 4000 a 4300 ofrece todas las variantes del capitonado con una aguja:

- Usando marcos
- Desde rollo, en continuo
- Capitonado de edredones individuales cerrados, previamente llenados.

Sobra decir que disponemos de certificados de conformidad CE y que cumplimos los estándares de calidad ISO.



El corazón de un sistema de capitonado: armario de distribución con servoaccionamientos enteramente digitales.



Unidad lineal HLE




CERTIFIED
ISO 9001:2008
by


Zert.-Nr.: 81919-2010
AQ-GER-DAkkS



1 Sistema de costura con pórtico



2 Sistema de costura con pórtico



3 Sistema de costura en continuo

Acolchados Colchas cap

Laminados plásticos

Colchones

Filter

soluciones para

HAUSER

Concepto modular

Ud. elige su configuración individual de máquina según el perfil de requisitos. Una plataforma estándar de primera calidad y múltiples opciones satisfacen prácticamente cualquier necesidad.

Las herramientas adicionales, como identificación por medio de chorro de tinta, láser, etc. están integradas de forma específica para cada cliente y se están utilizando con éxito desde hace muchos años. También para sus necesidades especiales, nuestro equipo tiene la solución adecuada.

Telas no tejidas de fibras de vidrio

estacionario


desplazable

con pórtico desplazable


itonadas Airbags




Bobina de gran capacidad, con cabezal de uso rudo




Dispositivo de coser de alta velocidad Pfaff para materiales ligeros / finos



En alternativa: cambiador de bobinas tipo revolver



Cabezal de costura de uso rudo para materiales pesados / gruesos



Detector de hilo en la bobina



Máquinas automáticas con doble cabezal para una mayor productividad

La utilidad del programa

Para dar una respuesta rápida a los deseos de muestras de capitonado de sus clientes se requiere una plataforma de programación fácil de manejar.

La programación en la computadora de control de la máquina forma parte del suministro estándar.

Gracias a nuestro software, una PC estándar ya disponible en sus instalaciones se convierte en la estación de programación - independiente de la capitonadora automática.

Nuestra interfase de programa basada en Windows forma parte de las prestaciones de todas las instalaciones de pespunte. Ud. creará, modificará y administrará los patrones de capitonado. Gracias a las funciones integradas, comprobadas en la práctica, el manejo de la computadora no presenta ningún problema, tampoco para principiantes. Ud. introduce sus datos de captio-

nado mediante el teclado, el mouse o con ayuda de un tablero de dibujo electrónico que puede adquirirse como opción. Si ya dispone de información de otras bases de datos, ésta puede convertirse fácilmente a nuestro sistema mediante funciones inteligentes de importación.

Es posible la conexión en red de instalaciones individuales con ayuda de una computadora central.

Características:


- Posibilidad de utilizar un PC estándar como puesto de programación
- Sistema operativo MS Windows
- Importación de datos
- Entrada de datos utilizando una tabla de digitalización (opcional)
- Posibilidad de crear una biblioteca de programas como colección de patrones o diseños

Creación de diseños de capitonado




Creación de patrones
Posibilidad de convertir a nuestro sistema series de datos ya existentes

Programación



Entrada de datos efectuada por el usuario
Entrada más sencilla utilizando una tabla de digitalización (opcional)

MS-DOS; Microsoft Windows7, Visual Basic son marcas registradas de Microsoft Corporation. Pentium son marcas registradas de INTEL Corporation




Interfase al usuario sumamente sencilla

Gracias a la interfase de programa Windows, es facilísimo crear, modificar y administrar muestras de capitonado.

Idioma de diálogo

Posibilidad de seleccionar el idioma de diálogo, si este se encuentra disponible.

Secuencia para programar el contorno



El resultado individual se consigue de forma rápida y sin problemas



El sistema de marcos se adecua una amplia

SNA 4000 con portal de costura estacionario



Mediante el movimiento hacia adelante/atrás del bastidor y el movimiento hacia la izquierda/derecha del cabezal de coser puede realizarse cualquier tipo de costura.

Cuadro sinóptico de los datos de rendimiento:

Nº de puntadas:
hasta 4500 puntadas/min.

Velocidad de costura:
hasta 23 m/min
Velocidad en vacío entre costuras:
hasta 65 m/min

Campo de costura estándar:
2780 x 2780 mm / 110" x 110" (l x a)

Bastidor estándar:
3000 x 3000 mm / 118" x 118"
Medida exterior (l x a)
Medidas especiales, otras medidas sobre pedido

Espacio necesario para una máquina de tamaño estándar:
aprox. 6600 x 4500 mm /
260" x 178" (l x a)


Equipo Estándar:

- Detector de rotura de hilo y cortahilos para hilo superior e inferior
- Codificación magnética del bastidor y protección anticollisión automática
- Engrase centralizado automático de las guías y de los husillos

Opcionales:

- Dispositivo de costura rápida o cabezal de uso rudo
- Cambiador de bobinas tipo revolver
- Versión de cabezal doble
- Herramientas adicionales
- Área de costura extra grande

En forma opcional, todas los modelos SNA pueden suministrarse con cabezal doble.



la gama de dimensiones

SNA 4100 de portal desplazable

HAUSER



SNA 4100

Gracias al movimiento del cabezal de coser en todas las direcciones se requiere de poco espacio.

Gracias al bastidor fijo, esta máquina es especialmente recomendada para materiales de gran superficie o materiales difíciles de desplazar.

Cuadro sinóptico de los datos de rendimiento:

Nº de puntadas:
hasta 4500 puntadas/min

Velocidad de costura:
hasta 23 m/min

Recorridos en vacío entre costuras:
hasta 55 m/min

Campo de costura estándar:
2780 x 2780 mm / 110" x 110" (l x a)

Bastidor estándar:
3000 x 3000 mm / 118" x 118"
Medida exterior (l x a)
Medidas especiales, otras medidas sobre pedido

Espacio necesario para una máquina de tamaño estándar:
aprox. 5500 x 5000 mm /
216" x 196" (l x a)


Equipo Estándar:

- Detector de rotura de hilo y cortahilos para hilo superior e inferior
- Codificación magnética del bastidor y protección anticollisión automática
- Engrase centralizado automático de las guías y de los husillos


Opcionales:

- Dispositivo de costura rápida o cabezal de uso rudo
- Cambiador de bobinas tipo revolver
- Versión de cabezal doble
- Herramientas adicionales
- Área de costura extra grande



Versión de cabezal doble



Marco con ganchos



Marco con pinzas en distintas variantes



Sin marco hacia el futuro

SNA 4200 alimentación en rollo a la máquina



La máquina automática para el trabajo directo desde rollo hacia la mesa de trabajo. El operador vigila la instalación y se encarga de la preparación del material a coser. La máquina automática hace el resto. De esta forma es posible operar varias máquinas.

Cuadro sinóptico de los datos de rendimiento:

Nº de puntadas:

hasta 4500 puntadas/min

Velocidad de costura:

hasta 23 m/min

Recorridos en vacío entre costuras:

hasta 55 m/min

Campo de costura estándar:

2770 x 2770 mm 109" x 109" (l x a)

Superficie máx. de material:

3000 x 3000 mm / 118" x 118"

por alimentador (l x a)

Velocidad de alimentación hasta

24 m/min.

Medidas especiales, otras

medidas sobre pedido

Espacio necesario para una máquina de tamaño estándar:



aprox. 10000 x 5000 mm / 393" x 196" (l x a)

Equipo Estándar:


- Detector de rotura de hilo y cortahilos para hilo superior e inferior
- Codificación magnética del bastidor y protección anticollisión automática
- Engrase centralizado automático de las guías y de los husillos

Opcionales:

- Dispositivo de costura rápida o cabezal de uso rudo
- Cambiador de bobinas tipo revolver
- Versión de cabezal doble
- Herramientas adicionales
- Área de costura extra grande



SNA 4300 capitonado de edredones individuales



SNA 4300

Capitonado sin marcos de edredones individuales previamente llenados y cerrados. Colocación manual de la prenda utilizando alternativamente una pinza al lado izquierdo y derecho, respectivamente, de la entrada de la prenda. La colocación de la colcha es tan sencilla y rápida que el operador puede manejar sin problemas dos máquinas de forma simultánea. Alimentación, alineación, tensado y fijación automáticas de todos los extremos de la colcha. Las piezas acabadas se transportan automáticamente al final de la máquina. Una vez ahí, el transporte posterior puede tener lugar mediante un sencillo plano inclinado, una cinta transportadora o la entrega a un sistema de transporte.

Cuadro sinóptico de los datos de rendimiento:

Nº de puntadas:

hasta 4500 puntadas/min
Velocidad de cosido:
hasta 23 m/min

Recorridos en vacío entre costuras:

hasta 55 m/min

Campo de costura estándar:

2770 x 2670 mm / 109" x 105.5" (l x a)

Tamaño de colcha estándar:

3000 x 2900 mm / 118" x 114"
Medida exterior (l x a)

Velocidad de alimentación:

hasta 24 m/min
Medidas especiales, otras medidas
sobre pedido

Espacio necesario para una máquina de tamaño estándar:



aprox. 5500 x 5000 mm / 216" x 196" (l x a)

Equipo Estándar:

- Detector de rotura de hilo y cortahilos para hilo superior e inferior
- Codificación magnética del bastidor y protección anticollisión automática
- Engrase centralizado automático de las guías y de los husillos

Opcionales:

- Dispositivo de costura rápida o cabezal de uso rudo
- Cambiador de bobinas tipo revolver
- Versión de cabezal doble
- Herramientas adicionales
- Área de costura extra grande




SNA 4200 y 4300


Detalles y opciones




Preparación de la alimentación automática de material




Posición de servicio automática en versión de un cabezal




Posición de servicio automática en versión de cabezal doble




Sujeción, tensado y alineación automáticos del material ya capotado a la salida de tejido




Tensión axial hacia todos los lados




Sistema de sujeción a la entrada del tejido



Carrera lateral ajustable para tensar




Salida de material



Cortadora transversal

HAUSER



Fabrication

Fabricación:

„Made in Germany“ – Obreros especializados con una excelente formación fabrican un producto de alta tecnología altamente desarrollado y de una larga vida útil.



PARKER Hannifin EME
Sede de la empresa en Offenburg.




Puesta en marcha



Puesta en marcha:

Nuestros especialistas se encargan de la puesta en marcha de cada nuevo producto.



Servicio

Servicio técnico in situ:

Rápido, competente y confiable - siempre que nos necesite. Para Hauser, el servicio técnico es más que un argumento de venta.

Somos un socio eficiente para Ud. - **¡Consúltenos!**

Su interlocutor

Recurra a la experiencia y al know-how de nuestros especialistas. Aproveche las tecnologías innovadoras para soluciones económicas, orientadas al usuario. Siempre que exista la necesidad de trabajos de automatización hechos a medida e individuales, nosotros somos su interlocutor experto.

PARKER Sales and Service Automation

Teléfono: +49 (0)7 81 / 5 09 - 4450 bis - 4455
Telefax: +49 (0)7 81 / 5 09 - 984 56
E-Mail: textilesystems@parker.com
Web: www.parker-textilesystems.com

¿Desea más información?
¡Solicite nuestros catálogos! O llámenos simplemente para concertar una entrevista:

