

C402TC

No-Skive 紧凑型软管

先导控制油路软管

主要特点

- 紧凑型设计
- 内胶层具有良好的化学兼容性
- 小弯曲半径
- 耐磨外胶层



主要应用

行走机械液压先导管路系统

软管组成

内胶层: 合成橡胶

增强层: 一层高强度钢丝编织层

外胶层: 耐磨合成橡胶

适用介质

石油基液压油, 水乙二醇, 润滑油, 空气和水。

温度范围 -40 °C 至 +100 °C

除: 空气最高 +70 °C

水最高 +85 °C

# 型号	 软管内径 I.D.				 软管外径	 最大工作压力		 最小弯曲半径	 接头系列
	DN	inch	Size	mm	mm	MPa	psi	mm	
C402TC-4	6	1/4	-4	6.3	12	23	3335	50	32
C402TC-5	8	5/16	-5	7.9	13.6	22	3190	55	32
C402TC-6	10	3/8	-6	9.5	15.6	21	3045	65	32
C402TC-8	12	1/2	-8	12.7	18.9	18	2610	90	32

软管的最小爆破压力与最大工作压力之比为4:1。
同时高温而且高压的工况会缩短软管的使用寿命。

样本尺寸仅供参考, 请以实际产品尺寸为准。



ENGINEERING YOUR SUCCESS.