


先导控制油路胶管

C5011系列



客户价值

C5011是为先导控制油路专门设计制造的橡胶软管，用于液压系统先导控制油路及低压应用场合。

C5011软管可靠性高、使用寿命长，减少客户设备维护时间，提高工作效率。

C5011具有更小的弯曲半径，适用于布管安装空间狭窄的应用场合。

合成橡胶外胶提供了耐候性，即使在严苛的应用环境中也能胜任。



联系信息

**派克汉尼汾流体传动产品
(上海) 有限公司**

上海市金桥出口加工区云桥路
280号

电话: +86-21-28995000

www.parker.com/china

产品特性

- ◆ 外胶层为耐天候的合成橡胶
- ◆ 内胶层为耐油优质丁腈橡胶
- ◆ 工作温度范围:-40°C to +100°C
- ◆ 按照ISO 6803标准，通过100万次脉冲试验
- ◆ 更小的弯曲半径，安装性能良好
- ◆ 比树脂管有更好的防挤压和扭结性



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

先导控制油路胶管

C5011是一款特殊设计的一层钢丝编织软管，主要用于先导控制油路，以及其它低压应用。C5011系列软管采用优质耐油丁腈橡胶，工作温度范围-40℃~+100℃。一层钢丝编织提高了胶管的使用寿命，并更易达到100万次脉冲试验的要求。


Parker EXPERT PILOT HOSE C5011-5 WP 10.5 MPa — — / 8mm (5/16) X1W XQXX 12345HHMMSS ———

C5011系列胶管:


型号	软管内径		软管外径		工作压力		最小 弯曲半径		接头系列
	inch	mm	inch	mm	psi	MPa	inch	mm	
C5011-4	1/4	6.3	0.44	11.2	1500	10.5	1 1/4	30	32
C5011-5	5/16	8	0.52	13.3	1500	10.5	1 1/2	40	32
C5011-6	3/8	10	0.59	15	1500	10.5	1 3/4	45	32
C5011-8	1/2	12.5	0.72	18.4	1500	10.5	2 3/4	70	32

适配一体式碳钢镀锌扣压接头：32系列


型号	软管内径				螺纹	钢管外径	A	B	E	W
	DN	inch	Size	mm	Metric	mm	mm	mm	mm	mm
1CA32-8-4	6	1/4	-4	6.3	M14x1.5	8	46	22		17
1CA32-10-5	8	5/16	-5	7.9	M16x1.5	10	46	22		19
1CA32-12-6	10	3/8	-6	9.5	M18x1.5	12	46	23		22
1CA32-15-8	12	1/2	-8	12.7	M22x1.5	15	50	26		27



1CE32-8-4	6	1/4	-4	6.3	M14x1.5	8	59	35	16	17
1CE32-10-5	8	5/16	-5	7.9	M16x1.5	10	67	43	15	19
1CE32-12-6	10	3/8	-6	9.5	M18x1.5	12	68	45	19	22
1CE32-15-8	12	1/2	-8	12.7	M22x1.5	15	71	47	22	27



1CF32-8-4	6	1/4	-4	6.3	M14x1.5	8	51	28	29	17
1CF32-10-5	8	5/16	-5	7.9	M16x1.5	10	61	37	29	19
1CF32-12-6	10	3/8	-6	9.5	M18x1.5	12	58	35	36	22
1CF32-15-8	12	1/2	-8	12.7	M22x1.5	15	61	37	43	27



ENGINEERING YOUR SUCCESS.