

Sipiol® WL 1026-21 涂料

技术说明书

Sipiol® WL 1026-21 涂料是水性单组分耐磨涂料，为汽车密封系统生产过程中的在线应用而设计。Sipiol WL 1026-21 涂料的表面带有微小纹路，具有极强的耐磨性。

特征和优点：

耐磨性 – 在旋转织物中表现出卓越的耐磨损性。

耐久性 – 具备极强的耐化学性和高弹性。

低摩擦系数 – 低摩擦系数涂料，改善了玻璃的滑动阻力，不会粘附到玻璃上。

多用途 – 与增稠剂配合使用，非常适合离线应用。

降噪 – 降低当表面与涂层金属和玻璃接触时发出的噪音。

使用方法：

表面处理 – 去除表面的污染物。先在基材上涂敷Sipiol WP 8556 或 Cuvertin® X 8536 底涂。其他可供选择的表面处理 方法，例如推荐等离子处理，以增强涂料与低极性基材的附着力。

混合 – 使用之前先使用电动搅拌器低速充分搅拌Sipiol WL 1026-21 涂料。如果需要降低粘度，则使用去离子水稀释涂 料，每 100 份涂料中最多可兑入30 份水。如果需要提高粘 度，则添加不超过 2% 的 Sipiol TH 2 添加剂。使用之前，请 先使用孔隙大小为 190-260 µm 的滤网过滤涂料。

如果喷涂涂料，则要在喷雾容器内配备内置搅拌器，以防止 沉淀。

涂敷 – 在 10°C (50°F) 以上的温度时使用 HVLP 喷涂方法 涂敷 Sipiol WL 1026-21 涂料。涂料可以涂敷在温度最高达 120°C (248°F) 的基材上。

如果要获得最佳性能，Sipiol WL 1026-21 涂料的干膜厚度 应该为 8-20 微米 (0.3-0.8 密耳)。

干燥/固化 – 在 130-200°C (266-392°F) 时对涂料进行固 化，固化反应时间取决于线路速度和烘箱长度。通常情况下， 表面温度为 180°C (356°F) 时 1-2 分钟就足够了。

清理 – 用水清理设备。

保质期/储藏要求：

自生产日起，保质期为一年，但是收货人必须使用出厂未开 封的原装容器，且妥善的保存在5°C 到30°C(41°F到86°F)的 环境中。在运输过程中，如果能够确保产品不冻结，对温度 监测不作强制要求。不用时牢牢密封容器以防止结皮。切勿 存储在直接热源附近。

警示信息：

使用本品或派克洛德 (Parker Lord) 任何产品之前，请参阅 安全数据表 (SDS) 和产品标签上关于安全使用和处理的说 明。

仅可用于工业/商业用途。使用本品者事先必须接受相关培 训。不得用于家庭用途。不得用于消费品。

典型特性*	
外观	黑色液体
粘度, mPa·s/cps @ 25°C (77°F) Brookfield LVT 转子 1, 30 rpm	50 - 150
固体含量 (重量百分比), % 2.5 克, 在 130°C (266°F) 的条件下 干燥 30分钟	36 - 40
光泽度 60°	1.0 - 4.0

*典型数据不可作为产品标准之用。

本公司未对每批生产的材料均进行所有的测试，因此本文件所提供的数值仅为典型值。如欲获取有关特定产品最终用途的正式产品规格，请联系客户支持中心。

此处提供的信息均基于本公司认为可靠的测试。对于他人会如何使用这些信息，派克洛德无法控制，因此本公司并不保证可以获得何种结果。此外，如果本品被任何第三方（包括但不限于任何产品最终用户）重新包装，则派克洛德不保证本品的性能或使用本产品或本信息所获得的结果。本公司也不对本品的适销性或特定用途的适用性（关于上述使用的效果和结果）做任何明示或默示保证。

警告—用户责任。不当选择或不当使用本文所提及的产品或相关产品会导致死亡、人身伤害和财产损失。

本文件以及派克汉尼汾公司、其子公司和授权经销商提供的其他信息为具有技术专长的用户进行进一步调查提供了产品或系统选项。

用户可通过自行分析和测试，独自负责就系统和组份作出最终选择，并确保符合有关性能、耐用性、维护、安全和警告方面的所有应用要求。用户必须分析应用程序的所有方面，遵循适用的行业标准，并遵循当前产品目录中关于产品的信息，以及派克或其子公司或授权经销商提供的任何其他材料。

在某种程度上，派克或其子公司或授权经销商基于用户提供的数据或规格提供组份或系统选项，用户须负责确保这些数据和规格对所有应用程序和组份或系统的合理预见用途适用且信息完备。

©2024 Parker Hannifin - 版权所有

信息及规格以不时更新为准，恕不另行通知，亦不承担由此产生的责任。
本文件中使用的商标为相应所有人的财产。

OD DS4228C 08/24 Rev.5



Parker Lord
工程材料集团
111 LORD Drive
Cary, NC 27511-7923
USA
www.Parker.com/EPMChina

派克洛德中国
中国(上海)自由贸易试验区日樱北路333号
邮编: 200131
邮件: LORDChinaMarketing@parker.com
电话: +86 21-3133 0800
传真: +86 21-2042 2361

ENGINEERING YOUR SUCCESS.