Robinets à pointeau

Les robinets à pointeau Parker Legris sont destinés aux applications où la **régulation des fluides** est nécessaire, tout en maintenant une **parfaite étanchéité**. Compacts, ils se raccordent facilement à tout système et offrent une excellente durée de vie.

Avantages produit

Robustesse & facilité d'utilisation

- Précision de réglage du débit
- Laiton matricé pour une meilleure résistance mécanique à long terme
- Pointeau robuste pour une bonne fiabilité d'utilisation
- Résistance à la corrosion

Large gamme

- Deux types de matériaux, laiton nickelé et acier inoxydable, pour une plus grande adaptabilité aux applications
- Nombreuses configurations de robinets et d'accessoires de sécurité



Applications

Air comprimé
Circuits d'eau
Machines-outils
Industrie du caoutchouc
Conditionnement
Textile


Caractéristiques techniques

	Laiton	Acier inoxydable
Fluides adaptés	Air comprimé, eau, fluides industriels… Autres fluides : nous consulter	Tous types de fluides
Pression d'utilisation	0 à 120 bar	0 à 400 bar
Température d'utilisation	-20°C à +100°C (sauf modèle 0510)	-20°C à +180°C

Couples de serrage	Filetages	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
	daN.m	0,10 à 0,20	0,10 à 0,20	0,15 à 0,25	0,20 à 0,35

Les performances dépendent des fluides utilisés.

Matériaux constituants



Sans silicone

Réglementations

DI : 97/23/CE (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm)
DI : 2006/42/CE (Directive machines)
DI : 2002/95/CE (RoHS)
RG : 1907/2006 (REACH)