

TLB系列球阀



产品信息：

派克TLB系列球阀，结构坚固紧凑，可为油气、石化、氢能、电力、一般工业以及其它一些过程控制应用领域提供90°快速开关控制。可应用于高达1,000psig(69bar)压力工况。


产品特点：

- 操作力矩小
- 90° 快速开关
- 可双向流动
- 阀杆防冲出设计
- 阀体采用棒料
- 材料符合 NACE MR 0175 & MR 0103
- 可提供3.1证书
- 阀门经100%气密检测
- 手柄带锁功能可供选择
- 卡套接口、NPT螺纹等多种接口可选



产品参数：

- 工作压力: 1,000 psig
- 温度范围: -18F~450F(-28°C~232°C)
- 口径: 5mm~16mm
- Cv值: 1.25~17.35
- 阀体材料: 316/316L双标不锈钢棒料(ASTM A479)
- 阀体结构: 双向直通
- 接口: 卡套式(CPI™/ A-LOK®) NPT(内螺纹)
- 接口尺寸: 1/4"~1"以及6mm~25mm




温度-压力曲线



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

材料结构：



示意图型号：8F-TLB8L-T-SS

项目#	描述	材料
1	阀体	ASTM A 479 TYPE 316/316L
2	前阀座	PTFE
3	球	ASTM A 479 TYPE 316
4	后阀座	PTFE
5	端盖	ASTM A 479 TYPE 316
6	手柄套	乙烯基树脂
7	手柄	316 SS
8	阀杆	ASTM A 479 TYPE 316/316L
9	螺母	316 SS
10	弹簧垫圈	316 SS
11	垫圈	ASTM A 479 TYPE 316
12	压盖	ASTM A 479 TYPE 316
13	上填料	PTFE
14	下填料	PTFE
15	定位销	316 SS

产品选型：

举例: 8A-TLB8L-T-SS 表示 TLB 系列 两通直通阀门, 左右接口均为 1/2" A-LOK®, 阀座和填料材质均为 PTFE, 阀体材料为不锈钢。

接 口	阀门规格	通 径	阀座材质	阀体材料
4A - 1/4" A-LOK® 6A - 3/8" A-LOK® M6A - 6mm A-LOK® 4F - 1/4" NPT 内螺纹	TLB4L	5mm	T-PTFE	SS-316/316L SS
6A - 3/8" A-LOK® 8A - 1/2" A-LOK® M8A - 8mm A-LOK® 6F - 3/8" NPT 内螺纹	TLB6L	7mm		
8A - 1/2" A-LOK® 12A - 3/4" A-LOK® 8F - 1/2" NPT 内螺纹	TLB8L	9mm		
12A - 3/4" A-LOK® 12F - 3/4" NPT 内螺纹	TLB12L	12mm		
16A - 1" A-LOK® 16F - 1" NPT 内螺纹	TLB16L	16mm		

警告

未能、不当选择或不当使用此处描述的产品和/或系统或相关物品可能导致死亡、人身伤害和财产损失。

Parker Hannifin Corporation 及其子公司和授权分销商提供的本文档和其他信息为具有技术专业知识的用户提供了进一步调查所需的产品和/或系统选项。分析应用程序的所有方面并查看当前产品目录中有关产品或系统的信息非常重要。由于这些产品或系统的操作条件和应用的多样性, 用户通过自己的分析和测试, 全权负责产品和系统的最终选择, 并确保应用的所有性能、安全和警告要求得到满足。本文所述产品 (包括但不限于产品功能、规格、设计、可用性和定价) 可由 Parker Hannifin Corporation 及其子公司随时更改, 恕不另行通知。

