

Vos applications, la source de nos innovations

Parker Legris place l'innovation au cœur de ses préoccupations afin de répondre à vos enjeux industriels en termes de technologie, d'efficacité énergétique et de préservation de l'environnement.

L'amélioration continue de notre expertise

Nous investissons en permanence dans nos outils afin d'anticiper les attentes du marché en termes d'efficacité industrielle. De plus, nos partenariats durables avec les organismes les plus qualifiés (universités, pôles de compétences...) nous permettent d'intégrer les dernières avancées technologiques dans nos développements. Enfin, l'intégration constante de vos besoins dans la conception de nos produits nous permet d'être en adéquation avec les nouveaux enjeux industriels.

Ensemble, nous pouvons construire des solutions de connectique avancées et uniques

Voici quelques exemples :

Pour accroître l'efficacité de vos installations

La nouvelle gamme LIQUIfit® avec des embases en inox 316L ou en laiton nickelé FDA, dédiée au transport des fluides industriels, vient compléter la gamme des raccords instantanés.

Pour établir vos réseaux de fibre optique très haut débit

Une toute nouvelle gamme de raccords instantanés alliant transparence et caractéristiques techniques éprouvées a été développée. Ces connecteurs et gaz block raccordent les micro-tubes qui protègent le câble de fibres optiques.

Pour connecter et sécuriser les circuits de freinage pour véhicules industriels et commerciaux

Les gammes de raccords Prestomatic offrent aux fabricants de ce type de véhicule la possibilité de réaliser les circuits d'asservissement de freinage qui répondent aux exigences de sécurité.

Retrouvez également dans ce catalogue :

Prestomatic 2, la gamme PL, les produits spéciaux, les kits de promotion soufflettes, de nouvelles caractéristiques techniques pour nos gammes standards, de nouveaux accessoires et bien d'autres nouveautés.

