

LORD 车窗密封条涂料

LORD 车窗密封条涂料有助于改善客车与商用车上所使用的橡胶弹性体密封条和基材的性能，从而确保车内安静、干燥，使乘客获得良好的乘车体验。

涂料配制为可以经受得住各种挑战性环境，包括气候、热量与液体以及磨蚀环境。此外，车窗密封条涂料还可以降低橡胶弹性体与玻璃和上漆金属之间的摩擦系数，从而可以改善滑移特性和防静电和降低“吱嘎声”特性。

以下涂料具有一流的性能，在全球范围内供货。要了解更多信息或获取样品，请联系洛德 (LORD) 销售代表。

车窗密封条涂料产品指南

基材	产品	外观	底涂胶选择	固化剂	原厂制造商首选
EPDM、TPV 和 TPE	Autoseal® RC-3007	双组份亮黑色	水剂型 - Autoseal 3690 溶剂型 - Chemlok® 459X	Autoseal 3463B	GM Best Practice
	Autoseal 3500F	双组份浅色纹理黑		Autoseal 3463B	—
	Autoseal 3443	双组份纹理黑		Autoseal 3463B	GM/VW
	Sipiol® 2015-22P	双组份纹理黑*		Sipiol WV-21	VW/Audi
	Sipiol WL 1120-23	单组份亮黑色		N/A	BMW

有*标记的产品也有单组份胶可供选择。

特性与优势**

产品	低摩擦系数	吱嘎声	不会粘附到玻璃上	耐化学性	耐玻璃切削性	耐磨耗性	耐气候性
Autoseal RC-3007 涂料	++	+++	++	++	N/A	+	+++
Autoseal 3500F 涂料	+++	++	+++	+++	+++	+++	++
Autoseal 3443 涂料	++	+++	++	++	+++	+++	++
Sipiol 2015-22P 涂料	+++	+++	+++	+++	++	+++	++
Sipiol WL1120-23 涂料	++	++	++	+++	N/A	+++	+

** 数据是基于内部三元乙丙橡胶（EPDM）混炼胶生成的，仅供参考。客户混炼胶的性能可能有所不同，应根据基于具有针对性特定客户的混炼胶所生成的数据作出最终使用决定。

LORD 产品选型指南

警示信息

使用本品或洛德公司任何产品之前，请参阅材料安全数据表 (MSDS) 和产品标签上关于安全使用 and 处理的说明。

仅可用于工业/商业用途。使用本品者事先必须接受相关培训。不得用于家庭用途。不得用于消费品。

本公司未对每批生产的材料均进行所有的测试，因此本技术数据表所含的数值仅为典型值。如欲获取有关特定产品最终用途的正式产品规格，请联系客户支持中心。

此处提供的信息均基于本公司认为可靠的测试。对于他人会如何使用这些信息，LORD Corporation 无法控制，因此本公司并不保证可以获得何种结果。此外，如果本品被任何第三方（包括但不限于任何产品最终用户）重新包装，则 LORD Corporation 不保证本品的性能或使用本产品或本

信息所获得的结果。本公司也不对本品的适销性或特定用途的适用性（关于上述使用的效果和结果）做任何明示或默示保证。

Autoseal、Sipiol、Chemlok 和“Ask Us How”是 LORD Corporation 或其子公司的商标。

LORD 提供与粘合剂与涂层、振动与运动控制、磁响应技术有关的宝贵专业知识。本公司工作人员与客户通力合作，帮助其提高产品价值。在日新月异的市场上，我们不断创新，迅速响应，致力于为全球客户提供解决方案 ... Ask Us How。

LORD Corporation

全球总部

111 Lord Drive
Cary, NC 27511-7923
USA

www.lord.com

洛德中国

上海浦东新区世纪大道1568号
中建大厦1803-1806室
邮编: 200122
邮件: marketing.china@lord.com
电话: +86 21-3133 0800
传真: +86 21-3133 0900

想了解洛德公司世界范围内分公司的位置列表，请访问网站 LORD.com。

LORD
AskUsHow™