

MESSING/STAHL SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN - EURO PROFIL

Gelegene Medien	Druckbereich	Temperaturbereich	Material
Druckluft, alle Medien die mit den verwendeten Materialien kompatibel sind	35 bar	-20°C bis +100°C (NBR) abhängig vom Durchflussmedium	Messing - Serie 1625 und 1727; Messing vernickelt, Stahl GPO behandelt, PAg+TFE Dichtungen: NBR

Nennweite 2,7 mm = 6 mm²

Serie 20

Kompatibilität: Walther 06-003

Kupplung mit Ventil

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
M5	20KAAM05MPN
G1/8	20KAAM10MPN

Kupplung, Außengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
M5	20KAM05MPN
G1/8	20KAM10MPN

Kupplung, Innengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
M5	20KAI05MPN
G1/8	20KAI10MPN

Stecker ohne Ventil

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
M5	20SA05MPN
G1/8	20SA10MPN

Kupplung, Außengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
M5	20KAF05MPN
G1/8	20KAF10MPN

Kupplung, Innengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
M5	20KIF05MPN
G1/8	20KIF10MPN

Stecker, Schlauchanschluss für Kunststoffschlauch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
M5	20SFA05MPN
G1/8	20SFA10MPN

Stecker, Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
M5	20SFA05MPN
G1/8	20SFA10MPN

Stecker, Schottverschraubung für Schlauchanschluss

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
M5	20SFA05MPN
G1/8	20SFA10MPN

Stecker, Push-In

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
M5	20SFP05MPN
G1/8	20SFP10MPN

Nennweite 5 mm = 20 mm²

Serie 21

Kompatibilität: Camozzi - Ewo - Kani

Kupplung mit Ventil

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/8	21KAAM10MPN
G3/8	21KAAM15MPN
G1/2	21KAAM21MPN

Kupplung, Außengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/8	21KAM10MPN
G3/8	21KAM15MPN
G1/2	21KAM21MPN

Kupplung, Innengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/8	21KAI10MPN
G3/8	21KAI15MPN
G1/2	21KAI21MPN

Stecker ohne Ventil

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/8	21SA10MPN
G3/8	21SA15MPN
G1/2	21SA21MPN

Kupplung, Außengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/8	21KAF10MPN
G3/8	21KAF15MPN
G1/2	21KAF21MPN

Kupplung, Innengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/8	21KIF10MPN
G3/8	21KIF15MPN
G1/2	21KIF21MPN

Stecker, Schlauchanschluss für Kunststoffschlauch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/8	21SFA10MPN
G3/8	21SFA15MPN
G1/2	21SFA21MPN

Stecker, Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/8	21SFA10MPN
G3/8	21SFA15MPN
G1/2	21SFA21MPN

Stecker, Schottverschraubung für Schlauchanschluss

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/8	21SFA10MPN
G3/8	21SFA15MPN
G1/2	21SFA21MPN

Stecker, Push-In

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/8	21SFP10MPN
G3/8	21SFP15MPN
G1/2	21SFP21MPN

Nennweite 7,2 mm = 40 mm²

Serie 26

Kompatibilität: Rectus 25 / 1600 / 1625 - Capn 320 - Prevot ER07 - div. deutsche Fabrikate

Kupplung mit Ventil

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	26KAAM10MPN
G3/4	26KAAM15MPN
G1	26KAAM21MPN

Kupplung, Außengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	26KAM10MPN
G3/4	26KAM15MPN
G1	26KAM21MPN

Kupplung, Innengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	26KAI10MPN
G3/4	26KAI15MPN
G1	26KAI21MPN

Stecker ohne Ventil

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	26SA10MPN
G3/4	26SA15MPN
G1	26SA21MPN

Kupplung, Außengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	26KAF10MPN
G3/4	26KAF15MPN
G1	26KAF21MPN

Kupplung, Innengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	26KIF10MPN
G3/4	26KIF15MPN
G1	26KIF21MPN

Stecker, Schlauchanschluss für Kunststoffschlauch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	26SFA10MPN
G3/4	26SFA15MPN
G1	26SFA21MPN

Stecker, Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	26SFA10MPN
G3/4	26SFA15MPN
G1	26SFA21MPN

Stecker, Schottverschraubung für Schlauchanschluss

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	26SFA10MPN
G3/4	26SFA15MPN
G1	26SFA21MPN

Stecker, Push-In

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	26SFP10MPN
G3/4	26SFP15MPN
G1	26SFP21MPN

Nennweite 7,8 mm = 48 mm²

Serie 25

Kompatibilität: Rectus 26 / 1600 / 1625 - Capn 320 - Prevot ER07 - div. deutsche Fabrikate

Kupplung mit Ventil

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	25KAAM10MPN
G3/4	25KAAM15MPN
G1	25KAAM21MPN

Kupplung, Außengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	25KAM10MPN
G3/4	25KAM15MPN
G1	25KAM21MPN

Kupplung, Innengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	25KAI10MPN
G3/4	25KAI15MPN
G1	25KAI21MPN

Stecker ohne Ventil

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	25SA10MPN
G3/4	25SA15MPN
G1	25SA21MPN

Kupplung, Außengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	25KAF10MPN
G3/4	25KAF15MPN
G1	25KAF21MPN

Kupplung, Innengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	25KIF10MPN
G3/4	25KIF15MPN
G1	25KIF21MPN

Stecker, Schlauchanschluss für Kunststoffschlauch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	25SFA10MPN
G3/4	25SFA15MPN
G1	25SFA21MPN

Stecker, Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	25SFA10MPN
G3/4	25SFA15MPN
G1	25SFA21MPN

Stecker, Schottverschraubung für Schlauchanschluss

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	25SFA10MPN
G3/4	25SFA15MPN
G1	25SFA21MPN

Stecker, Push-In

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	25SFP10MPN
G3/4	25SFP15MPN
G1	25SFP21MPN

Nennweite 10 mm = 80 mm²

Serie 1625

Kompatibilität: Rectus 26 / 1600 / 1625 - Capn 320 - Prevot ER07 - div. deutsche Fabrikate

Kupplung mit Ventil

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	1625KAAM10MPN
G3/4	1625KAAM15MPN
G1	1625KAAM21MPN

Kupplung, Außengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	1625KAM10MPN
G3/4	1625KAM15MPN
G1	1625KAM21MPN

Kupplung, Innengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	1625KAI10MPN
G3/4	1625KAI15MPN
G1	1625KAI21MPN

Stecker ohne Ventil

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	1625SA10MPN
G3/4	1625SA15MPN
G1	1625SA21MPN

Kupplung, Außengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	1625KAF10MPN
G3/4	1625KAF15MPN
G1	1625KAF21MPN

Kupplung, Innengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	1625KIF10MPN
G3/4	1625KIF15MPN
G1	1625KIF21MPN

Stecker, Schlauchanschluss für Kunststoffschlauch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	1625SFA10MPN
G3/4	1625SFA15MPN
G1	1625SFA21MPN

Stecker, Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	1625SFA10MPN
G3/4	1625SFA15MPN
G1	1625SFA21MPN

Stecker, Schottverschraubung für Schlauchanschluss

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	1625SFA10MPN
G3/4	1625SFA15MPN
G1	1625SFA21MPN

Stecker, Push-In

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/2	1625SFP10MPN
G3/4	1625SFP15MPN
G1	1625SFP21MPN

MESSING/STAHL SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN - ARO PROFIL

Gelegene Medien	Druckbereich	Temperaturbereich	Material
Druckluft, alle Medien die mit den verwendeten Materialien kompatibel sind	35 bar	-20°C bis +100°C (NBR) abhängig vom Durchflussmedium	Messing / Stahl vernickelt Stecker: Stahl vernickelt oder Messing Dichtungen: NBR

Nennweite 5,5 mm = 25 mm²

Serie 14

Kompatibilität: Rectus 22 / Capn 300 / JWL 522 + JWL 532 / Orion 4410 / div. Schweizer Fabrikate / ARO 210

Kupplung mit Ventil

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	14KAAM10MPN
G3/8	14KAAM15MPN
G1/2	14KAAM21MPN

Kupplung, Außengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	14KAM10MPN
G3/8	14KAM15MPN
G1/2	14KAM21MPN

Kupplung, Innengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	14KAI10MPN
G3/8	14KAI15MPN
G1/2	14KAI21MPN

Stecker ohne Ventil

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	14SA10MPN
G3/8	14SA15MPN
G1/2	14SA21MPN

Kupplung, Außengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	14KAF10MPN
G3/8	14KAF15MPN
G1/2	14KAF21MPN

Kupplung, Innengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	14KIF10MPN
G3/8	14KIF15MPN
G1/2	14KIF21MPN

Stecker, Schlauchanschluss für Kunststoffschlauch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	14SFA10MPN
G3/8	14SFA15MPN
G1/2	14SFA21MPN

Stecker, Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	14SFA10MPN
G3/8	14SFA15MPN
G1/2	14SFA21MPN

Stecker, Schottverschraubung für Schlauchanschluss

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	14SFA10MPN
G3/8	14SFA15MPN
G1/2	14SFA21MPN

Stecker, Push-In

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	14SFP10MPN
G3/8	14SFP15MPN
G1/2	14SFP21MPN

MESSING/STAHL SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN - ISO 6150 C PROFIL

Gelegene Medien	Druckbereich	Temperaturbereich	Material
Druckluft, alle Medien die mit den verwendeten Materialien kompatibel sind	35 bar	-20°C bis +100°C (NBR) abhängig vom Durchflussmedium	Messing / Stahl vernickelt Stecker: Stahl vernickelt Dichtungen: NBR

Nennweite 5,5 mm = 25 mm²

Serie 18

Kompatibilität: Capn 291 - Dekker - ISO 6150 C

Kupplung mit Ventil

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	18KAAM10MPN
G3/8	18KAAM15MPN
G1/2	18KAAM21MPN

Kupplung, Außengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	18KAM10MPN
G3/8	18KAM15MPN
G1/2	18KAM21MPN

Kupplung, Innengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	18KAI10MPN
G3/8	18KAI15MPN
G1/2	18KAI21MPN

Stecker ohne Ventil

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	18SA10MPN
G3/8	18SA15MPN
G1/2	18SA21MPN

Kupplung, Außengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	18KAF10MPN
G3/8	18KAF15MPN
G1/2	18KAF21MPN

Kupplung, Innengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	18KIF10MPN
G3/8	18KIF15MPN
G1/2	18KIF21MPN

Stecker, Schlauchanschluss für Kunststoffschlauch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	18SFA10MPN
G3/8	18SFA15MPN
G1/2	18SFA21MPN

Stecker, Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	18SFA10MPN
G3/8	18SFA15MPN
G1/2	18SFA21MPN

Stecker, Schottverschraubung für Schlauchanschluss

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	18SFA10MPN
G3/8	18SFA15MPN
G1/2	18SFA21MPN

Stecker, Push-In

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	18SFP10MPN
G3/8	18SFP15MPN
G1/2	18SFP21MPN

MESSING/STAHL SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN - ISO 6150 B PROFILE

Gelegene Medien	Druckbereich	Temperaturbereich	Material
Druckluft, alle Medien die mit den verwendeten Materialien kompatibel sind	35 bar	-20°C bis +100°C (NBR) abhängig vom Durchflussmedium	Messing, Messing vernickelt oder Stahl vernickelt Stecker: Stahl vernickelt, Messing Dichtungen: NBR

Nennweite 5,5 mm = 25 mm²

Serie 23

Kompatibilität: Industrielle Interchange 14" / US-ML-SPEC-C-4109 / Rectus 24, 1400, 1423 / Capn 310 / Hansen 3000

Kupplung mit Ventil

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	23KAAM10MPN
G3/8	23KAAM15MPN
G1/2	23KAAM21MPN

Kupplung, Außengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	23KAM10MPN
G3/8	23KAM15MPN
G1/2	23KAM21MPN

Kupplung, Innengewinde BSP u. metrisch

Art.Nr.	Art.Nr.
A	Art.Nr.
G1/4	23KAI10MP