



Parker in Italia

Tecnologie di movimentazione e controllo

aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Presentazione di Parker Hannifin

Globale ma con una presenza in numerosissime realtà locali

Con un fatturato annuale di oltre 12 miliardi di USD, Parker Hannifin Corporation è il produttore leader mondiale di tecnologie di movimentazione e controllo, in grado di fornire soluzioni di precisione per una vasta gamma di mercati nei settori mobile, industriale e aerospaziale. L'azienda si avvale di oltre 62.000 dipendenti in 48 paesi di tutto il mondo.

Competenze in oltre 1.200 mercati

A livello mondiale, l'azienda soddisfa le esigenze di oltre 450.000 clienti fornendo soluzioni di prodotto e sistema in più di 1.200 mercati. Qualunque siano le esigenze dei suoi clienti nel settore della movimentazione e del controllo, Parker vanta dell'esperienza, della gamma di prodotti e della presenza globale necessarie per fornire sempre la soluzione ideale. Sia per i produttori di attrezzature originali che per coloro che necessitano di manutenzione, riparazione e revisione per i propri prodotti, Parker può garantire sempre un'assistenza di prima classe grazie a circa 300 stabilimenti Parker e oltre 12.000 distributori in tutto il mondo.



Nove tecnologie

Per soddisfare le vostre esigenze nel settore della movimentazione e del controllo, Parker fornisce competenze di altissimo livello in nove tecnologie principali. Nell'ambito di tali tecnologie, Parker offre la più ampia gamma di prodotti e sistemi resi disponibili da un singolo fornitore, inclusi filtri, tubi flessibili, raccordi, valvole, serbatoi, pompe, motori, attuatori, dispositivi elettronici, dispositivi di comando, cilindri e sistemi di tenuta.

Grazie alla ricchissima gamma di prodotti offerti, potete scegliere Parker come vostro fornitore unico.




Aerospaziale

Progettazione, realizzazione e supporto di sistemi e componenti per qualsiasi modello di aeromobile attualmente in circolazione.



Gestione di fluidi e gas

Gestione del flusso dei fluidi essenziali in molteplici applicazioni.




Controllo della Climatizzazione

Garanzia di comfort, praticità e controllo per una migliore qualità della vita.



Idraulica

Fornitura di sistemi e componenti idraulici avanzati per applicazioni sofisticate.




Elettromeccanica

Fornitura di sistemi e componenti elettromeccanici avanzati per applicazioni di precisione ad alta velocità.



Pneumatica

Fornitura di sistemi e componenti pneumatici avanzati per attrezzature di automazione ad alta velocità.



Filtrazione


Sistemi e prodotti di separazione e filtrazione di alta qualità per i settori industriale, dei trasporti, mobile e nautico.



Controllo dei processi

Componenti critici per strumentazione dei processi, semiconduttori e applicazioni medicali e di laboratorio.

aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding



Tenuta e schermatura

Fornitura di sistemi di tenuta che migliorano le prestazioni delle attrezzature in tutto il mondo.



Una collaborazione proficua

Dai costi nascosti ai profitti visibili

La collaborazione è un concetto fondamentale nella filosofia aziendale di Parker Hannifin. Riteniamo che collaborando con voi possiamo aumentare il vostro livello di produttività e redditività utilizzando tutti i prodotti, i servizi e i sistemi del nostro portfolio.

Sia che desideriate sviluppare nuovi macchinari sofisticati oppure mantenere linee di produzione ininterrotte per 24 ore al giorno, Parker è pronta a collaborare con voi per permettervi di raggiungere i vostri obiettivi.

Attrezzature originali

Parker si avvale largamente della collaborazione di produttori di attrezzature originali di un'ampia serie di settori per lo sviluppo di macchinari nuovi e avanzati. Potendo usufruire della più vasta gamma di prodotti del

settore della movimentazione e del controllo, i clienti, sia del mercato mobile che industriale, hanno la possibilità di realizzare macchinari più efficaci ed efficienti con la massima facilità. Avendo a disposizione una gamma che va dai controlli elettronici sofisticati fino ai tubi flessibili e ai raccordi a prova di perdite, i clienti possono avvalersi sempre dei migliori prodotti sul mercato.

Tuttavia, lavorare con Parker non implica solo la possibilità di accedere ai prodotti migliori, ma garantisce anche il vantaggio di una collaborazione fin dalle fasi iniziali della progettazione per sviluppare soluzioni di sistema idrauliche, pneumatiche ed elettromeccaniche. E non solo i sistemi di potenza e controllo, ma anche tutti i dispositivi di schermatura EMI, tenuta, collegamento e filtrazione necessari.

La prototipazione rapida, eccezionali programmi di garanzia di assenza di perdite,

sofisticati programmi di consegna "just in time" e strutture per la formazione completa sono solo alcuni dei molti vantaggi disponibili per chi sceglie di collaborare con Parker.

Riguardo all'ordinazione, è sufficiente che contattiate il centro vendite e assistenza Parker Hannifin locale nel vostro paese. Per coloro che hanno esigenze di ordinazione internazionali, possiamo creare un team di gestione globale degli account per semplificare l'intero processo e fornire un accesso simile agli stessi prodotti e servizi in 48 paesi.

Manutenzione e riparazione

La possibilità di svolgere una corretta manutenzione dei macchinari per garantirne il funzionamento in condizioni ottimali si rivela un fattore fondamentale nei mercati competitivi di oggi. Una macchina che non funziona alla perfezione genera perdite su perdite. Poiché la redditività

registra considerevoli incrementi e avete bisogno di interventi di riparazione immediati, i nostri distributori locali possono venire presso la vostra sede con servizi di riparazione e sostituzione di emergenza dei tubi flessibili, come il servizio HOSE DOCTOR®.

Assistenza clienti

Fino ad ora vi abbiamo illustrato i nostri prodotti e servizi e tutti i vantaggi derivanti da una collaborazione con Parker Hannifin. Tuttavia, qualunque decisione prendiate, avrete sempre la certezza di poter usufruire della nostra eccezionale assistenza clienti. Mettersi in contatto con noi è semplicissimo. Abbiamo uffici vendite e distributori disponibili per tutti i nostri clienti a livello locale. Alcuni di essi forniscono un servizio di emergenza ininterrotto per 24 ore al giorno. Inoltre, ogni volta che avrete bisogno di parlare con noi, sarete certi di ricevere un trattamento davvero unico.




Tre buoni motivi per rivolgersi a Parker...

I nostri prodotti, una fornitura unificata
e le soluzioni di sistema

“Utilizziamo Parker per i componenti oleodinamici e le soluzioni di sistema. Siamo felici di poter acquistare prodotti assemblati, il che ci consente di rendere i nostri processi produttivi più efficienti. L'organizzazione globale di Parker è risultata essere per noi un vantaggio significativo”

Alberto Marelli, Direttore Tecnico, Plastic Metal Spa





La gamma di prodotti

La nostra gamma di prodotti è assolutamente incomparabile. Non esiste un altro produttore oltre a Parker che sia in grado di fornire una gamma di prodotti talmente ricca in ben nove aree tecnologiche. E se il nostro portfolio attuale è davvero impressionante, siamo costantemente impegnati ad ampliare la nostra offerta attraverso investimenti significativi nella ricerca e nello sviluppo e, dove necessario, anche con acquisizioni strategiche.

Fornitura unificata

Ma quanto illustrato finora non è tutto. Un sempre maggior numero di clienti ha deciso di scegliere Parker Hannifin come proprio fornitore unico e fornitore di soluzioni di sistema. Indipendentemente dal fatto che abbiate bisogno di componenti idraulici, pneumatici, elettromeccanici o di filtrazione, Parker sarà in grado di fornirli tutti contemporaneamente. Ciò che dovete fare è semplicemente contattare il vostro centro vendite e assistenza Parker Hannifin locale.

Soluzioni di sistema

Parker collabora con i suoi clienti fin dalle fasi iniziali della progettazione con l'obiettivo di sviluppare soluzioni di sistema. Abbiamo tutte le risorse necessarie per fornirvi sistemi di movimentazione e controllo completi. Oltre a offrire la gamma di prodotti più completa del settore, Parker supporta i suoi clienti anche fornendo competenze di progettazione uniche in nove aree tecnologiche. Sviluppando soluzioni di sistema in collaborazione con Parker, otterrete i seguenti vantaggi:

- **Maggiore funzionalità**
- **Minor numero di componenti**
- **Riduzione dei costi di transazione**
- **Riduzione dei costi di manutenzione**
- **Installazione più semplice**
- **Cicli più brevi**
- **Riduzione del consumo energetico**
- **Riduzione dei fermi macchina**
- **Supporto globale**
- **Riduzione dei rischi**
- **Progettazione di sistemi avanzati**

Pertanto, scegliendo Parker come vostro fornitore, avrete la possibilità di accedere alla più vasta gamma di componenti di qualità a prezzi competitivi offerta da un unico fornitore e al contempo potrete avvalervi anche delle nostre eccezionali competenze nella progettazione di sistemi. Ad esempio, il nostro Mobile Systems Team è a vostra disposizione per aiutarvi a sviluppare e ottimizzare i sistemi idraulici per tutti i tipi di macchine mobili, sia presso le vostre sedi che presso il nostro Centro di progettazione di sistemi dedicato. Tutti i membri del team vantano anni di esperienza nella progettazione di sistemi avanzati e saranno sempre al vostro fianco, suggerendo varie soluzioni di sistema finché non sarete soddisfatti delle prestazioni del vostro prototipo.

Affiancare un ingegnere Parker altamente qualificato al vostro team di progetto vi consentirà di utilizzare i componenti Parker in modo da ottimizzare le prestazioni dei vostri sistemi, ottenendo quindi un prodotto più competitivo a un minore costo totale.

Tecnologia avanzata

Permettere al cliente di essere sempre all'avanguardia

Winovation: l'arte di ascoltare il cliente


Parker Hannifin impiega un processo denominato Winovation per migliorare lo sviluppo di nuovi prodotti soddisfacendo oltre ogni limite le esigenze e le aspettative dei nostri clienti. Parker si avvale di migliaia di ingegneri impegnati sul processo Winovation. Il processo esige la comprensione da parte nostra delle esigenze non ancora soddisfatte dei nostri clienti. Siamo così riusciti a stabilire nuovi standard di mercato, lasciando che i clienti abbiano sempre un ruolo importante nelle nostre scelte.

Centro tecnologico e innovazione

Parker utilizza molti degli strumenti di progettazione più avanzati. In tal modo, gli ingegneri di Parker Hannifin sono riusciti a ridurre i tempi necessari per lo sviluppo, il test e la produzione dei nostri prodotti innovativi. Questi strumenti includono:

Ingegneria assistita dal computer

Modellazione 3D di componenti e configurazioni di montaggio con disegni di montaggio del cliente e produzione 2D.



I modelli 3D dei nostri prodotti sono disponibili online per essere scaricati e potersi essere incorporati nei vostri progetti.

Analisi degli elementi finiti

Le tecniche di analisi degli elementi finiti (FEA) avanzate di Parker Hannifin vengono utilizzate a sostegno dello sviluppo dei prodotti per ridurre i tempi di sviluppo attraverso tecniche di analisi delle sollecitazioni.

Dinamica dei fluidi computazionale

Utilizzata per ottimizzare la dinamica dei fluidi.

Prototipazione rapida

Costituisce un elemento fondamentale del processo di sviluppo. Prevede l'uso di una stampante 3D per una interazione iniziale con il cliente e la visualizzazione con i componenti prototipo.

Verifica del ciclo di vita

Garantire il corretto funzionamento del prodotto finito costituisce un elemento fondamentale del processo di sviluppo. Sarete sempre certi che tutti i prodotti sono stati sottoposti a una rigida procedura di prova in una situazione della vita reale oppure tramite l'uso di sofisticate attrezzature di simulazione nei nostri laboratori.



Sempre a vostra disposizione

Parker è sempre a disposizione per qualsiasi tipologia di cliente, sia per i produttori di attrezzature originali che hanno bisogno di competenze nell'ambito della progettazione e dei sistemi che per coloro che necessitano di interventi di manutenzione e riparazione per i propri sistemi di movimentazione e controllo. Le competenze di Parker sono disponibili per gli OEM su base diretta oppure attraverso i centri tecnologici dei distributori.

Distribuzione

Coloro che necessitano di ricambi e interventi di manutenzione immediati potranno rivolgersi senza difficoltà a un distributore Parker locale. La rete di distributori di Parker è molto ampia e sviluppata. Grazie a oltre 12.000 distributori, siamo in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in qualsiasi parte del mondo. Tutti i nostri distributori sono certificati e altamente specializzati e forniscono soluzioni, prodotti innovativi e un'assistenza di tipo

professionale.

Questa rete di distributori specializzati garantisce la disponibilità dei prodotti originali Parker in tutto il mondo. E dato che siamo i produttori di tutto ciò che forniamo, potete essere certi che i nostri distributori avranno sempre a disposizione prodotti della massima qualità per consentirvi di soddisfare le vostre esigenze quotidiane e far fronte a qualsiasi situazione di emergenza.

Ordinazione semplice e consegna veloce

Grazie alle soluzioni EDI di Parker, potete creare ordini in modo elettronico. Avete la possibilità di esaminare i vostri ordini e controllare la data di consegna. Di conseguenza, siamo in grado di garantire la consegna più appropriata nel rispetto dei tempi dei clienti.

Gestione globale degli account

Considerata la sua sfera di azione a livello globale, Parker semplifica le collaborazioni in ogni parte del

mondo tramite la creazione di team per la gestione globale degli account. Potrete usufruire delle stesse condizioni sia nel vostro paese che nei vostri stabilimenti all'estero. Ciò vi permette di ridurre i costi di transazione, con benefici relativamente ad acquisti, garanzia di qualità, consegne e assistenza. I dipendenti Parker offrono il loro contributo nella fase di pianificazione, consentono lo sviluppo di soluzioni personalizzate e forniscono assistenza per l'intera durata del progetto in tutto il mondo.

ParkerStore

Oltre 1.200 distributori a livello mondiale gestiscono dei ParkerStore. Ciascun ParkerStore dispone di un'officina per l'assemblaggio dei tubi flessibili idraulici, offrendo una vasta gamma di soluzioni di movimentazione e controllo in un ambiente pulito e un'ampia scorta di prodotti a cui i clienti possono accedere autonomamente. Troverete esperti Parker qualificati sempre pronti





a fornirvi un'assistenza di prima classe. Il ParkerStore Manager sarà a vostra completa disposizione per aiutarvi a risolvere i vostri problemi, permettendovi di migliorare la vostra attività attraverso l'uso efficace dei prodotti Parker. La maggior parte dei ParkerStore è gestita da distributori e molti di essi forniscono tutto l'anno un'assistenza di 24 ore al giorno per 7 giorni su 7.

ParkerStore Container

Il Container ParkerStore è un'officina mobile, che fornisce manutenzione e supporto per i prodotti in loco per progetti di edilizia di grandi dimensioni, quali lavori stradali, costruzione di edifici, reti ferroviarie, metropolitane e così via.



HOSE DOCTOR®

HOSE DOCTOR® è il servizio offerto da Parker per la riparazione e la sostituzione di emergenza dei tubi flessibili. Questo servizio mobile, fornito 24 ore al giorno per 7 giorni su 7, è gestito da tecnici altamente qualificati e si avvale delle vaste competenze di Parker nel settore idraulico. Consente di ridurre i fermi macchina, mantenendo al minimo i costi di esercizio.



Il valore di Parker va oltre i prodotti

I servizi a valore aggiunto di Parker sono stati specificatamente progettati per permettervi di ridurre i vostri costi nascosti e migliorare la redditività.

I nostri ingegneri permetteranno alla vostra organizzazione di beneficiare di competenze elevatissime, strumenti avanzati e conoscenze approfondite tramite le soluzioni più innovative. Ciascuno dei servizi a valore aggiunto è specificatamente progettato per far fronte a qualsiasi tipo di sfida relativa a produzione e logistica.

Tutti questi servizi a valore aggiunto si contraddistinguono per affidabilità, sicurezza ed efficienza dei costi, con i vantaggi ambientali che ne derivano.



Kit

Possiamo imballare più componenti in un unico kit personalizzato. A questo kit viene assegnato un singolo codice di prodotto, semplificando in tal modo l'elaborazione degli ordini e le procedure di assemblaggio nelle vostre officine. Riceverete una confezione contenente l'elenco dei componenti da assemblare, quali raccordi, tubi flessibili, valvole, filtri e così via. Vi offriremo la nostra massima collaborazione per sviluppare la strategia di assemblaggio più adatta alle vostre esigenze e che consenta di migliorare la qualità del vostro processo di produzione.



Assemblaggio parziale

Parker può spingersi oltre i kit e arrivare a creare un sottogruppo completo. Ad esempio, Parker può utilizzare il kit per collegare valvole, pompe e cilindri e fornirvi il tutto già pronto per essere montato sulla vostra macchina. Di conseguenza, voi potete acquistare tutto ciò di cui avete bisogno da un unico fornitore, sicuri del fatto che le vostre esigenze tecniche e di prestazioni verranno completamente soddisfatte.



Breadman

Parker può imballare, applicare la marcatura e consegnare i prodotti in base alle vostre esigenze. Questo servizio di lean manufacturing può essere associato a Kanban. I prodotti e i kit Parker vengono consegnati direttamente alla vostra linea di assemblaggio, alle vostre stazioni di lavoro o al vostro magazzino. Breadman è un sistema generalmente utilizzato per fornire componenti o kit su base quotidiana. Breadman semplifica anche la gestione delle scorte e il rifornimento è gestito automaticamente grazie all'uso di lettori di codici a barre e alle comunicazioni elettroniche. Breadman include anche un programma per il rifornimento del vostro magazzino in loco, quando necessario. In sostanza, si tratta di un servizio che semplifica la logistica.




Analisi dei fluidi

Ideato per il monitoraggio, la taratura e il conteggio delle particelle, questo moderno laboratorio può essere utilizzato anche per misurare la pulizia dei fluidi. Il rapido completamento dell'intera procedura si ottiene grazie al nostro personale dedicato e alle attrezzature avanzate utilizzate. Il monitoraggio della qualità è conforme alla norma ISO 9001.



Assistenza tecnica

L'assistenza tecnica vi fornisce il supporto necessario durante l'implementazione di nuovi progetti o il miglioramento delle soluzioni esistenti, garantendovi assistenza dalla fase concettuale fino al momento della produzione in serie, senza escludere modellazione, prototipazione rapida, test e convalida dei prodotti. Un team di assistenza tecnica Parker vi farà visita presso il vostro stabilimento di produzione con il fine di ottimizzare la configurazione di prodotti e sistemi. In tal modo, viene creato un circuito più efficiente in cui è coinvolto un minor numero di parti, con conseguente riduzione dei costi di esercizio dei componenti ed eliminazione delle perdite. Il team fornirà anche una formazione completa sulle procedure di assemblaggio.




Formazione

Parker organizza corsi di formazione personalizzati, ad esempio sessioni di formazione sulle tecnologie idrauliche, che prevedono una parte teorica e una parte pratica con istruttori qualificati che utilizzano metodi collaudati. Ciò consente ai nostri clienti di sviluppare maggiori competenze e acquisire nuove conoscenze. I materiali dei corsi vengono forniti su CD ROM.



Supporto tecnico clienti

Il nostro supporto tecnico clienti fornisce consigli attraverso un gruppo di tecnici qualificati per garantire la manutenzione preventiva dei vostri sistemi (ricerca dei guasti), competenze specializzate e interventi di riparazione per i sistemi idraulici e pneumatici.



Soluzioni di sistema

Parker fornisce una gamma completa di soluzioni di sistema per tutti i tipi di applicazioni idrauliche, pneumatiche ed elettromeccaniche. Un team di ingegneri è a vostra completa disposizione per sviluppare sistemi completi in base alle vostre esigenze.

Parker in Europa

Nata nel 1918 come Parker Appliance Company, oggi Parker Hannifin Corporation è diventata la società leader a livello mondiale nella fornitura di tecnologie di movimentazione e controllo, con oltre 62.000 dipendenti in 48 paesi di tutto il mondo.

L'attività europea di Parker è iniziata nel 1960 con un centro vendite e assistenza presso l'aeroporto di Siphol in Olanda. Ora, dopo quasi 50 anni, Parker gestisce oltre 130 stabilimenti in Europa per la produzione e la vendita di prodotti e sistemi relativi a nove aree tecnologiche.

Parker Hannifin Italia nasce nel 1965 e nel corso di quasi mezzo secolo di attività, grazie a nuovi progetti ed acquisizioni strategiche, ha ampliato e rinnovato la propria offerta di prodotti, sistemi e soluzioni per il mercato del Motion & Control.

Fra i molteplici servizi offerti, Parker Italia ha realizzato un Training Center dedicato alla formazione del personale interno e dei propri distributori, nel quale si trova anche l'ufficio tecnico per lo studio e lo sviluppo di sistemi idraulici (centraline e masselli) con attrezzature per montaggio e collaudi secondo le specifiche richieste dal cliente; è programmato inoltre lo studio e la realizzazione di pannelli per Sistemi Pneumatici ed ibridi con Elettromeccanica.

La produzione di tubi flessibili in gomma e termoplastici raccordati è organizzata in tre celle produttive ottimizzate secondo il Lean Manufacturing. E' anche operativo il centro di assemblaggio di valvole Pneumatiche e Idrauliche, di preparazione dei kit, dei semi-assemblati e l'approntamento per il Servizio Breadman. E' inoltre in funzione il centro riparazioni pompe e valvole, con banchi per prove e collaudi; viene quindi svolta un'attività di trasformazione rapida di componenti per fornire il miglior servizio al cliente.

La sede principale si trova a Corsico (MI) e su tutto il territorio sono presenti 9 stabilimenti produttivi che occupano più di 1600 persone.

La produzione comprende: tubi idraulici e industriali; cilindri idraulici; guarnizioni; motori brushless e servoazionamenti; motori radiali; elettrovalvole per fluidi, refrigerazione e condizionamento dell'aria; pompe a pistoni e a palette; filtri per aria, essiccatori a membrana e generatori di idrogeno.



Parker nel mondo

AE – Emirati Arabi Uniti,
Dubai
Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AR – Argentina, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129

AT – Austria, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt
(Europa Orientale)
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

AZ – Azerbaijan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgio, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BR – Brasile, Cachoeirinha RS
Tel: +55 51 3470 9144

BY – Bielorussia, Minsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

CA – Canada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

CH – Svizzera, Etoy
Tel: +41 (0) 21 821 02 30
parker.switzerland@parker.com

CL – Chile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216

CN – Cina, Shanghai
Tel: +86 21 5031 2525

CZ – Repubblica Ceca, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germania, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Danimarca, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Spagna, Madrid
Tel: +34 902 33 00 01
parker.spain@parker.com

FI – Finlandia, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR – Francia,
Contamine-sur-Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Grecia, Atene
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

HU – Ungheria, Budapest
Tel: +36 1 220 4155
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IN – India, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

IT – Italia, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

JP – Giappone, Tokyo
Tel: +(81) 3 6408 3901

KR – Corea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

KZ – Kazakistan, Almaty
Tel: +7 7272 505 800
parker.easteurope@parker.com

LV – Lettonia, Riga
Tel: +371 6 745 2601
parker.latvia@parker.com

MX – Mexico, Apodaca
Tel: +52 81 8156 6000

MY – Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

NL – Paesi Bassi, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norvegia, Ski
Tel: +47 64 91 10 00
parker.norway@parker.com

NZ – Nuova Zelanda,
Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

PL – Polonia, Warsaw
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portogallo, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucharest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Moscow
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Svezia, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SG – Singapore
Tel: +65 6887 6300

SK – Slovacchia, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TH – Thailandia, Bangkok
Tel: +662 717 8140

TR – Turchia, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

UA – Ucraina, Kiev
Tel: +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

UK – Gran Bretagna,
Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

US – USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

VE – Venezuela, Caracas
Tel: +58 212 238 5422

ZA – Repubblica del Sudafrica,
Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Ed. 2009-02-03

Centro Europeo Informazioni Prodotti
Numero verde: 00 800 27 27 5374
(da AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT,
NL, NO, PL, PT, RU, SE, UK, ZA)



Parker Hannifin SpA
Via Privata Archimede 1
20094 Corsico (Milano)
Tel.: +39 02 45 19 21
Fax: +39 02 4 47 93 40
www.parker.com